

## RM-30BP

### Télécommande



### Overview

La RM-30BP succède à la RM-1000BP, la première télécommande multifonction complète du secteur.

Idéale pour les indépendants et les productions à petit budget, cette télécommande légère peut être tenue en main, placée sur une table ou fixée à un trépied. La RM-30BP permet de commander la plupart des fonctions d'une caméra, notamment :

- Commande de l'objectif : commande du diaphragme et du zoom, mise au point automatique/manuelle à l'aide d'un bouton
- Commande de la caméra : fonctions d'enregistrement/d'affichage, vitesse d'obturation, balance des blancs, avec six boutons assignables
- Commande de la lecture et multi-caméras (jusqu'à trois caméras)

La télécommande RM-30BP est compatible avec une large gamme de caméras Sony, dont les modèles PXW-FX9 et ILME-FX6. Veuillez consulter la section Ressources pour télécharger les notes de compatibilité les plus récentes au format PDF.

## Specifications

### Remarques

Les spécifications sont provisoires et peuvent être modifiées.

### Spécifications techniques

Dimensions (approximatives)	82,5 x 34 x 174,5 mm (L x H x P) sans les parties saillantes maximales
-----------------------------	---

Poids (approximatif)	290 g (boîtier seul)
----------------------	----------------------

Température de fonctionnement	0 °C ~ +40 °C
-------------------------------	---------------

Température de stockage	-20 °C +60 °C ~
-------------------------	-----------------

Consommation électrique	en dessous de 0,2 W
-------------------------	---------------------

Tension d'alimentation	4,2 ~ 6,0 V ; fournie par les caméras
------------------------	---------------------------------------

Entrée/sortie	CAMERA x3 / connecteur TRS de 2,5 mm
	TELECOMMANDE x1 / prise jack TRS de 2,5 mm
	EN OPTION x1 / prise jack TRS de 3,5 mm



## Gallery

