

## RM-C950

Unité de commande à distance  
pour caméra vidéo couleur



### Overview

Contrôle à distance des fonctions des caméras DXC-9000/950/H10/390/990 et des fonctions zoom/mise au point/diaphragme via l'interface RS-232C.

Facilité d'utilisation grâce aux fonctions contrôle de gain, niveau de détail, master pedestal, gain rouge et bleu réglables à l'aide d'un seul bouton.

L'alimentation est fournie par la caméra DXC-9000/950/990 connectée à l'adaptateur de caméra CMA-D2 ou à l'unité de commande à distance CCU-M5.

L'alimentation est fournie par la caméra DXC-H10 connectée à l'adaptateur de caméra CMA-H10

### Specifications

#### Spécifications générales

Alimentation :	12 V CC (à partir de la caméra DXC-9000/950 connectée à l'adaptateur CMA-D2 ou à l'unité CCU-M5)
Température de fonctionnement :	De -5 °C à 45 °C
Connecteurs :	CAMERA (8 broches)

Poids : 212 (L) x 41 (H) x 132 (P) mm

---

Dimensions : 212 (L) x 41 (H) x 132 (P) mm (hors parties saillantes et commandes)

---

## Accessoires Fournis

Câble de connexion  
(3 m) (1) Manuel  
d'utilisation (1)

---

## Gallery

