

## SBAC-US30

Lecteur/graveur USB 3.0  
dématérialisé pour cartes  
mémoire SxS PRO+ et SxS-1



### Overview

#### **Transferts à grande vitesse à partir des cartes mémoire SxS PRO+ et SxS-1**

Le lecteur/graveur pour cartes mémoire SxS PRO+ et SxS-1 SBAC-US30 est compatible avec les PC équipés de Windows et les Mac et utilise une interface USB 3.0 pour réaliser des transferts à grande vitesse de contenus audiovisuels. Le lecteur est également compatible avec une interface USB 2.0. Ce périphérique portable et compact est le successeur du SBAC-US20. Pratique, il peut être utilisé dans de nombreux contextes : sur le terrain, pour la navigation sur poste de travail, le montage professionnel, etc.

#### **Transferts plus rapides, environ 2x plus rapides qu'avec le modèle antérieur**

Vitesse de lecture d'environ 440 Mbit/s sur les nouvelles cartes SxS Pro+ et SxS-1. Vitesse d'écriture d'environ 350 Mbit/s sur les nouvelles cartes SxS Pro+.

### Features

#### **Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac**

Le SBAC-US30 est compatible avec des PC équipés de Windows et des ordinateurs Macintosh.

#### **Transferts USB 3.0 et USB 2.0**

Le SBAC-US30 permet un transfert à grande vitesse de contenus audiovisuels à partir d'une carte mémoire SxS PRO+ ou SxS-1, grâce à une interface USB 3.0. Vous pourrez ainsi réaliser des transferts même lorsque votre ordinateur ne dispose pas d'un slot ExpressCard. Ce périphérique est également compatible avec USB 2.0.

### **Alimentation par bus (l'adaptateur secteur n'est pas nécessaire)**

Le SBAC-US30 est compatible avec d'autres supports que la carte SxS-1 ou SxS PRO+ grâce aux adaptateurs suivants : adaptateur carte SD, adaptateur Memory Stick, adaptateur ExpressCard XQD.

## Gallery

