

SBAC-UT100

Lecteur/graveur USB 3.0 et Thunderbolt 2 dématérialisé à double slot pour cartes mémoire SxS PRO+ et SxS-1



Overview

Transferts à grande vitesse à partir des cartes SxS PRO+ et SxS-1 avec deux logements et connexion en cascade

Le lecteur/graveur SBAC-UT100 pour cartes mémoire SxS PRO+ et SxS-1 est compatible avec les PC équipés de Windows et les ordinateurs Macintosh. L'unité fournit une double interface Thunderbolt 2 (TB2) pour Mac et une interface USB 3.0 pour Mac et Windows pour réaliser des transferts à grande vitesse de contenu audiovisuel. Le lecteur est également compatible avec une interface USB 2.0. La connexion en cascade est possible avec 6 unités, offrant jusqu'à 12 logements pour carte.

Transferts à grande vitesse

Vitesses de lecture d'environ 360 Mbit/s sur deux cartes simultanément, avec les nouvelles cartes SxS Pro+ et SxS-1 via Thunderbolt 2.

Connexion en cascade

Connectez jusqu'à 6 unités, avec jusqu'à 12 logements pour carte mémoire disponibles, afin de transférer simultanément jusqu'à 1 800 Mbit/s (300 Mbit/s par logement).

Features

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac

Le SBAC-UT100 est compatible avec des PC équipés de Windows et des ordinateurs Macintosh.

Transferts Thunderbolt 2 vers Mac

L'unité est dotée d'une double interface Thunderbolt 2 (TB2) permettant des transferts à grande vitesse jusqu'à 360 Mbit/s sur deux logements simultanément et, en connexion en cascade avec six unités (12 logements pour carte), jusqu'à 1 800 Mbit/s (300 Mbit/s par logement).

Transferts USB 3.0 et USB 2.0

Le SBAC-UT100 permet un transfert à grande vitesse de contenus audiovisuels à partir d'une carte mémoire SxS PRO+ ou SxS-1, grâce à une interface USB 3.0. Vous pourrez ainsi réaliser des transferts même lorsque votre ordinateur ne dispose pas d'un logement ExpressCard. Ce périphérique est également compatible avec USB 2.0.

Gallery

