

## SNCA-PS24-4E

Unité extérieure d'alimentation avec une sortie à fusible de 4 Amp 24V CA. Boîtier en polycarbonate conforme à la norme IP66 pour une utilisation en extérieur.



### Overview

Caractéristique principale : Idéale pour alimenter les caissons 24V CA et la caméra. Cette unité d'alimentation doit être utilisée quand une caméra est dans un caisson, quel qu'en soit le type (dôme ou fixe). Cette unité d'alimentation doit être utilisée uniquement avec certaines combinaisons de caissons et de caméras. Utilisez soit la SNCA-PS12-1, soit la SNCA-PS24-1 pour les autres caméras

SNCA-HFIXED

SNCA-HRZ25

SNCA-HRZ30

SNCA-HRX550/EXT

SNCA-HRX550/EXT/W

SNCA-HRX550/EXT/R

SNCA-HRX550/INT

SNCA-HRZ50/EXT

SNCA-HRZ50/EXT/W

SNCA-HRZ50/EXT/R

SNCA-HRZ50/INT

Tension d'alimentation: 230V CA 50Hz

Connexion d'entrée: Interne, aucun câble fourni

Consommation: Environ 100W

Couleur: Blanc

Taille en mm (L x H x P): 118 x 200 x 70

Poids en Kg: 2,1

Taille avec emballage en mm (L x H x P): 124 x 208 x 76

Poids avec emballage (Kg): 2,2

Matériau du coffret: Acier doux enduit de poudre

Température de fonctionnement: de -10°C à +40°C

Température de stockage: de -20°C à +50°C

Classe d'environnement: 2 (utilisation en intérieur uniquement)

Durée moyenne estimée avant première panne: 65 000 heures

Conformité CE: Oui

Tension de sortie: 24V CA

Courant de sortie: 4A (avec fusible)

Connexion de sortie: interne, aucun câble fourni

Interrupteur de dérangement: Non

## Gallery

