

## SRG-120DH

Caméra robotisée Full HD avec  
contrôle à distance



### Overview

**Caméra mobile couleur de bureau pour les applications en entreprise, dans l'enseignement et la télémédecine, dotée d'un zoom optique 12x et d'une fréquence d'image élevée de 60 ips.**

La caméra robotisée de bureau SRG-120DH capture des images vidéo couleur de haute qualité en salle de réunion, dans les amphithéâtres ou salles de formation. Contrôlée à distance sur des réseaux IP standard, elle représente la caméra principale ou secondaire de choix dans une grande variété d'applications d'imagerie, depuis la visioconférence à la télésurveillance, en passant par la télémédecine.

Le capteur CMOS Exmor™ ultra-sensible offre des images Full HD très détaillées, et une résolution horizontale élevée. Son fonctionnement en fréquence d'image élevée à 60 ips reproduit les sujets en mouvement de manière plus naturelle et sans effet de flou.

L'excellente sensibilité en basse lumière (allant jusqu'à 0,4 lx en mode Haute sensibilité) fait de cette caméra l'équipement idéal pour une utilisation dans l'obscurité. Exclusivité de Sony, la technologie View-DR élargit la plage dynamique pour des images nettes dans des conditions de contre-jour extrêmes, où une même scène contient des zones très lumineuses et d'autres très

sombres. La technologie XDNR réduit le bruit de l'image, pour une reproduction parfaite des objets fixes et en mouvement dans des environnements peu éclairés, même en cas d'utilisation du zoom numérique.

La caméra offre un vaste champ de visualisation qui permet de couvrir facilement toutes les personnes se trouvant dans la pièce pendant les visioconférences. Le fonctionnement mobile fluide et silencieux avec 16 positions prédéfinies permet un recadrage rapide et facile, sans gêne pour l'organisateur de la réunion ou les participants. Le zoom optique 12x est nettement amélioré par le zoom numérique 12x, pour des gros plans haute qualité de sujets éloignés de la caméra, comme par exemple un conférencier installé à l'autre bout d'une très grande salle.

Pour une plus grande polyvalence, la caméra peut être contrôlée à l'aide des protocoles de commande VISCA sur des réseaux IP standard. Le nouveau logiciel de commande sur PC permet de régler à distance les paramètres basiques et avancés, depuis une interface simple et intuitive. L'ajout d'une sortie vidéo HDMI simplifie la connexion directe de la caméra à un système de visioconférence HD ou un PC.

### **Packs d'accessoires aux Etats-Unis et au Canada**

Les packs de caméras et câbles SRG-120DH/PAC4 et SRG-120DH/PAC5 sont disponibles aux Etats-Unis et au Canada. Renseignez-vous auprès de votre revendeur agréé Sony pour en savoir plus.

## Features

### **Qualité d'image Full HD avec une fréquence de 60 ips**

Voyez plus nettement l'organisateur ainsi que chacun des participants de la conférence. Le capteur d'image CMOS Exmor™ 1/2,8" capture des images Full HD (1920 x 1080 60p) fluides et

aux détails nets avec un niveau de bruit extrêmement faible, même dans des conditions de faible éclairage où d'autres équipements montrent des baisses de performances. Le fonctionnement en fréquence élevée (60 ips) garantit une reproduction plus fluide des sujets en mouvement.

## **Des images plus claires dans toutes les conditions d'éclairage**

Exclusivité de Sony, la technologie View-DR élargit la plage dynamique pour des images nettes dans des conditions de contre-jour extrêmes, où une même scène contient des zones très lumineuses et d'autres très sombres. La technologie XDNR réduit le bruit de l'image, pour une reproduction nette des images fixes et des objets en mouvement dans des environnements faiblement éclairés.

## **Restez au plus près de l'action avec le zoom optique 12x performant**

La plage de zoom optique 12x se complète d'un zoom numérique 12x permettant de réaliser des gros plans en plein écran, avec un niveau de détail très riche. La mise au point automatique très réactive garantit des images qui restent claires et nettes, même en cas de rapport de zoom élevé.

## **Fonctionnement PTZ rapide et silencieux**

Le moteur d'entraînement direct performant de la caméra assure un mouvement rapide, silencieux et fluide vers la position cible sur une large plage Pan/Tilt.

## **Grand angle de vue de 71 degrés**

Les images de tous les participants à la réunion sont affichées avec un grand angle de vue horizontal de 71 degrés.

## **Options de connectivité polyvalentes**

La prise en charge des protocoles RS-232C permet de se connecter facilement à un large éventail de périphériques. Il est également possible de contrôler la caméra via des protocoles

VISCA sur un réseau IP standard.

## Compatibilité HDMI

L'interface vidéo HDMI simplifie la connexion directe avec un système de visioconférence compatible, un PC ou un moniteur vidéo HD.

## 16 réglages programmables

Les 16 paramètres pré-programmables (contrôle via le réseau IP ou le protocole VISCA) permettent des transitions rapides d'une position de caméra à une autre.

## Contrôle facile par PC

Le logiciel de commande sur PC permet l'ajustement à distance ainsi que le réglage de tous les paramètres basiques et avancés des caméras via un protocole VISCA, comme le réglage des couleurs et de la vitesse Pan/Tilt, le tout depuis une interface intuitive.

## Specifications

Caméra	
Capteur d'image	CMOS Exmor™ 1/2,8"
Capteur (nombre de pixels effectifs)	Env. 2,1 mégapixels
Système de transmission	1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
Eclairage minimum (50 IRE)	1,8 lx (50 IRE, F1.8, 30 ips)

Rapport S/B	50 dB
Gain	Auto/Manuel (de 0 à +43 dB)
Vitesse d'obturation	De 1/1 à 1/10000 s (système 59,94 Hz) De 1/1 à 1/10000 s (système 50 Hz)
Contrôle de l'exposition	Auto, Manuel, Priorité AE (obturation, iris), Compensation d'exposition, Lumineux
Balance des blancs	Auto, Intérieur, Extérieur, Simple pression, ATW et Manuel
Zoom optique	12x
Zoom numérique	12x
Système de mise au point	Auto/Manual
Angle de vue horizontal	71 degrés (grand angle)
Distance focale	f=3,9 mm (grand angle) à 46,8 mm (télé) F1.8 à 2.0
Distance minimum de l'objet	10 mm (grand angle)~ 1 500 mm (télé)
Angle Pan/Tilt	Pan : ±100° Tilt : ±25°

Vitesse Pan/Tilt (Max.) Pan : 300°/s Tilt : 126°/s

Préréglages 16

## Fonctions de la caméra

Auto (ICR) Non

Wide-D Oui

Stabilisation d'image Non

Image Flip Non

Mise hors tension  
automatique Non

Mise hors tension de  
nuit Non

## Interface

Sortie vidéo HD HDMI

Sortie vidéo SD -

Interface de contrôle  
caméra RS-232/RJ-45

Synchronisation  
Système INT

## Informations générales

Alimentation requise	12V CC (de 10,8 à 13,2 V CC)
Consommation électrique	16,8 W
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C 32 °F à 104 °F
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C De -4 °F à +140 °F
Dimensions (L x H x P) *1	153 × 156 × 153 mm 6 1/8 x 6 1/4 x 6 1/8 pouces
Poids	1,45 kg 3 lb 3,1 oz
Couleur du boîtier	Argent
Objectif grand angle amovible	Non
Angle de montage	±15°
Fixation au plafond	Non
Accessoires	Adaptateur secteur CA (1) Câble secteur CA (1) Télécommande IR (1) CD-ROM (mode d'emploi) (1)

## Remarques

Remarque

\*Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives.

### Related products



#### **PCS-XG77H**

Système de visioconférence haute définition



#### **PCS-XG100H**

Système de visioconférence Full HD



#### **PCS-XG77S**

Système de visioconférence HD (codec uniquement)



#### **PCS-XG100S**

Système de visioconférence Full HD (codec uniquement)



#### **AWS-750**

Anycast Touch portable live content producer



#### **RM-IP10**

Panneau de contrôle à distance pour caméras BRC



#### **RM-IP500**

Télécommande pour caméra robotisée



#### **REA-C1000 Edge Analytics Appliance**

Boîtier d'analyse intelligente



## Gallery

