

## SRG-A40

Caméra robotisée avec cadrage automatique et analyse par IA, zoom 30x (avec CIZ) et fonctionnalité NDI® | HX



### Overview

#### **Une caméra qui enregistre automatiquement et naturellement des vidéos pour vous**

Avec la fonction avancée de cadrage automatique PTZ, la caméra suit automatiquement le sujet en gardant une vue confortable grâce à une manipulation Pan/Tilt/Zoom fluide, et ce quelle que soit la posture, les mouvements et les vêtements que porte le sujet. Puisque la présence d'un opérateur dédié n'est pas nécessaire, le système constitue un avantage économique.

La SRG-A40 exploite une puissante technologie d'analyse vidéo renforcée par une intelligence artificielle, capable de détecter et suivre automatiquement la position d'un intervenant pour le maintenir dans le cadre de l'image. Au fur et à mesure que l'intervenant se déplace, le mécanisme Pan/Tilt/Zoom de la caméra s'assure que le sujet reste naturellement dans le cadre, sans qu'un opérateur de caméra n'ait à intervenir manuellement.

### Features

#### **Automatique et fiable**

Grâce à la nouvelle unité d'analyse par IA de Sony, elle détecte le squelette du sujet et est capable de le suivre, même lorsqu'il y a plusieurs personnes dans le cadre.

## **Trois modes de tournage au choix**

La SRG-A40 propose trois modes de tournage : plein-pied, taille et plan serré. Pour chaque mode, vous pouvez sélectionner l'angle de vue central, gauche ou droit, et la SRG-A40 suivra automatiquement le sujet en utilisant la position optimale sélectionnée.

## **Lampe tally intégrée**

La SRG-A40 est dotée d'une lampe tally intégrée, comme on en trouve sur les caméras studio professionnelles. La lampe s'allume pour confirmer visuellement l'état de fonctionnement, ou pour indiquer que le mode de cadrage automatique PTZ est actif. La couleur de la lampe passe du rouge (Enregistrement) au vert (cadrage automatique PTZ activé).

## **Balayage Pan/Tilt très rapide**

Le fonctionnement Pan/Tilt rapide et précis permet à la caméra de suivre avec précision les mouvements de l'intervenant.

## **Objectif zoom grand angle**

En plus de plans serrés captivants, la SRG-A40 peut prendre des plans larges de l'intervenant ou du public avec une grande profondeur de champ.

## **Technologie Clear Zoom**

Le zoom optique numérique plus augmente l'agrandissement maximal jusqu'à 40x afin d'obtenir des gros plans qui remplissent toute l'image sans en réduire la résolution.

## **Capteur Exmor R 4K**

Le capteur d'image haute sensibilité de type 1 /2,5 capture des vidéos 4K très détaillées avec un bruit d'image extrêmement faible, même en basse lumière.

## **Transmission IP**

Diffusez en streaming des vidéos 4K 30p depuis la caméra avec une prise en charge des protocoles IP les plus répandus, une

configuration idéale pour les événements Live et les webcasts.

### **Prise en charge de la fonction PoE++**

La prise en charge de la nouvelle génération Power over Ethernet simplifie l'installation, tout en assurant l'alimentation de la caméra, le contrôle et la vidéo par IP, le tout via un seul câble LAN.

### **sorties HDMI/SDI**

En plus de la diffusion en streaming sur IP, la caméra peut utiliser une sortie vidéo via HDMI et SDI pour une production conventionnelle.

### **Fonction Picture Setting File**

Copiez facilement les paramètres d'image sur plusieurs caméras pour une configuration rapide et pratique dans des environnements multi-caméras.

### **Contrôle à distance des opérations PTZ**

Les mouvements Pan/Tilt/Zoom de la caméra, ainsi que d'autres fonctionnalités, peuvent être contrôlés avec précision à l'aide de la télécommande IR fournie, ce qui favorise un contrôle sans fil pratique des fonctions PTZ sans équipement supplémentaire. Elle peut également être contrôlée à l'aide de la télécommande RM-IP500 (optionnelle), à l'instar des caméras de diffusion professionnelles.

### **Un contrôle pratique depuis un PC ou une tablette**

Les fonctions de la caméra peuvent également être contrôlées à distance à partir d'un PC ou d'une tablette en réseau à l'aide de notre application web intuitive.

\*Windows uniquement

### **Fixation au plafond facile**

La caméra est fournie avec une plaque de montage pour une installation au plafond simple si nécessaire.

## Conception légère et compacte

Le boîtier élégant et compact de la caméra s'adapte discrètement à tous les environnements.

## Choix de la couleur

La SRG-A40 est disponible en noir ou en blanc, afin de s'adapter aux besoins de n'importe quelle application.

## Specifications

### Caméra

Capteur d'image    Capteur CMOS Exmor R de type 1/2,5

Capteur  
(nombre de pixels effectifs)    Env. 8,5 millions de pixels

2160/29,97p, 25p, 23,98p  
Système de transmission    1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p  
1080/59,94i, 50i  
720/59,94p, 50p

Fonction 4K    Oui

Éclairage minimum (50 IRE)    1,6 lux (1/30s 50IRE F2 haute sensibilité désactivée)

Résolution horizontale    1 700 lignes TV (au centre) (4K)  
1 000 lignes TV ou supérieur (au centre) (FHD)

Gain	Auto/Manuel (de 0 à +48 dB) Haute sensibilité activée
Vitesse d'obturation	De 1/1 à 1/10 000 s (système 59,94 Hz) De 1/1 à 1/10 000 s (système 23,98 Hz) De 1/1 à 1/10 000 s (système 50 Hz)
Contrôle d'exposition	Auto, Manuel, Priorité AE, (obturation, iris)
Balance des blancs	Auto1/Auto2/Balance des blancs par simple pression/Intérieure/Extérieure/Manuelle
Capacité de zoom	30x (4K avec CIZ*1) / 40x (HD avec CIZ), max. 80x (HD avec CIZ et mode Tele Convert)
Système de mise au point	Auto/Manual
Angle de visualisation horizontal	Env. 70,0 degrés (grand-angle)
Distance focale	f= de 4,4 mm (grand angle) à 88,0 mm (téléobjectif)
Ouverture	F2,0 à F3,8
Distance minimum de	80 mm (grand angle)~ 800 mm (téléobjectif)

l'objet	
Angle Pan/Tilt	Pan : $\pm 170^\circ$ Tilt : $+90^\circ / -20^\circ$
Vitesse Pan/Tilt (Max.)	Pan : 300 degrés/sec Tilt : 126 degrés/sec
Vitesse Pan/Tilt	Pan : de $1,1^\circ$ à $101^\circ/s$ Tilt : de $1,1^\circ$ à $91^\circ/s$
Vitesse Pan/Tilt (Lente)	Panoramique : de $0,5^\circ$ à $60^\circ/s$ Inclinaison : de $0,5^\circ$ à $60^\circ/s$
Mode ralenti Pan/Tilt	Oui
Niveau de bruit des fonctions Pan/Tilt	NC30 ou moins *2
Préréglages	256 (CGI) 100 (VSCA)
Pré-réglage d'arrêt sur image	Oui
Fonction PTZ Motion Sync	Oui

## Réseau

Résolution vidéo IP	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
Format de compression	H.264 : Profil haut/principal/ligne de base H.265 : Profil principal
Cadence maximale	H.264 : 60 ips H.265 : 60 ips
Mode de compression du débit	CBR/VBR (sélectionnable)
Plage de réglage du débit binaire	De 512 kbit/s à 50 Mbit/s
Fonction multi-streaming	3
Nombre maximum de clients	5
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, VISCA sur IP, SRT
Fonction NDI HX	Option Oui (vous devez y ajouter une licence)

## Fonctions de la caméra

Fonction Auto ICR

(Mode automatique de suppression du filtre infrarouge)	Oui
Jour/Nuit	Oui
Visibility Enhancer	Oui
Stabilisateur d'image	Oui
Image Flip	Oui
Fonction Picture Setting File	Oui
Fonction anti-scintillement	On/Off
Masquer le menu à l'écran	On/Off
Mode veille	Oui
Veille à distance	Oui
Cadrage automatique PTZ	Oui
Interface utilisateur Web	
Version supérieure	Oui



Langues	Japonais, anglais, français, espagnol, allemand, italien, chinois, chinois traditionnel, coréen, portugais, russe, polonais, hindi, turc
---------	--

Système d'exploitation et navigateur	Windows 11 64 bits avec Chrome, Windows 10 64 bits avec Chrome, Windows 11 64 bits avec Edge, Windows 10 64 bits avec Edge, macOS 11 avec Chrome, macOS 12 avec Chrome, macOS 13 avec Chrome*3
--------------------------------------	--

## Audio

Canal	2 canaux
-------	----------

Codec audio	AAC LC 128 kbit/s/ST (IP) AAC LC 256 kbit/s/ST (IP)
-------------	--

Option de réglage	Contrôle de niveau automatique : Marche/Arrêt, Égaliseur : Arrêt/Atténuation du bruit/Amélioration de la voix, Sélection d'entrée : Microphone/Ligne, Volume du microphone : -10~+10 (21 crans), Codec audio
-------------------	--

---

Intégré à l'audio en bande de base	Oui (3G-SDI, HDMI)
------------------------------------	--------------------

---

Intégré à l'audio en diffusion IP	Oui
-----------------------------------	-----

---

## Interface

Sortie vidéo 4K	HDMI x1, IP (diffusion) x1
-----------------	-------------------------------

---

Sortie vidéo HD	3G-SDI x1, HDMI x1, IP (diffusion) x1
-----------------	---

---

Sortie vidéo SD	IP (diffusion) x1
-----------------	-------------------

---

Changement du format vidéo à distance	Oui
---------------------------------------	-----

---

Espace colorimétrique HDMI	YCbCr, 4:2:2 8 bits RVB, 4:4:4 8 bits
----------------------------	--

---

Interface de contrôle caméra	VISCA RS-422 RJ45 (entrée/sortie) VISCA over IP RJ45
------------------------------	---

---

Télécommande infrarouge	Oui
-------------------------	-----

---

Mini-phone stéréo (φ 3,5 mm) x1,

---

Entrée microphone	(Mic/Line sélectionnable)
Synchronisation Système	INT
Tally	Avant x 1 Rouge/Vert (pour le cadrage automatique PTZ)
Type de connecteur d'alimentation	CEI 60130-10 (norme JEITA RC-5320A) Type5

## Informations générales

Alimentation requise	CC 19,5 V PoE++ (IEEE802.3bt type4 class8)
Consommation électrique	CC 19,5 V : 80 W PoE++ : 71,3 W
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C De -4 °F à 140 °F
Dimensions (L x H x P) *4	156,7 x 184 x 200 mm 6 1/4 x 7 1/4 x 7 7/8 pouces
Poids	Env. 2,0 kg

	Env. 4 lb 6,5 oz
Couleur du boîtier	Blanc/noir
Dimensions du trou de vis pour trépied	1/4-20UNC x1
Angle de montage	$< \pm 15^\circ$
Fixation au plafond	Oui
Accessoires fournis	Adaptateur secteur CA (1) Télécommande IR (1) Fixation plafond (2) Câble métallique (1) Vis M3 x 8 (9) Vis M2.6 x 6 NOIRE (1) Plaque de fixation du câble HDMI (1) Règles de sécurité (1) Informations sur le site de téléchargement (1) Garantie (1)

## Remarques

*1	CIZ = Clear Image Zoom
*2	Conditions de mesure de Sony
*3	Disponible à partir de la version 2.0

et ultérieure

\*4

Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives

## Related products



### **REA-C1000 Edge Analytics Appliance**

Boîtier d'analyse intelligente



### **BRC-AM7**

Caméra robotisée haut de gamme avec cadrage automatique et analyse par IA, 4K 60P et zoom optique 20x. Interopérabilité élevée avec d'autres systèmes de production

## Gallery



