

TDG-BT500A

Lunettes à obturateurs actifs
(type RF) pour projecteurs Home
Cinéma



Overview

TDG-BT500A

Appréciez vos films en 3D à leur juste valeur avec nos lunettes compatibles RF et ajoutez des paires supplémentaires pour que tout le monde profite de l'expérience Home Cinéma 3D Full HD.

Une plus grande stabilité

La connexion RF assure un affichage 3D Full HD stable sur un champ de vision plus large qu'avec une connexion infrarouge.

Obturbateur actif

Les obturbateurs actifs de chaque verre sont synchronisés avec le contenu à l'écran et fournissent des images alternées à l'œil gauche et à l'œil droit pour une vision 3D plus percutante.

Confortable et léger

Confortables, réglables et légères, elles peuvent être portées par tous les membres de la famille et se portent facilement au-dessus des lunettes de vue standard.

Gallery

