

## UNI-ID7T3

Caisson de caméra encastré en verre teinté



### Overview

#### **Caisson d'intérieur en verre teinté à encastrement plafond pour caméras de sécurité à dôme**

Le caisson d'intérieur à encastrement plafond de 17,8 cm de diamètre est utilisé pour les caméras SNC-RZ25N, RZ30N, RZ50N et la série SNC-RX. Il est doté d'un dôme teinté et d'une garniture circulaire blanche. Pas d'électronique. Interfaçage (Ethernet, capteur, E/S, alimentation fournie par l'utilisateur).

#### **Anti-reflets**

Dôme inférieur en polycarbonate teinté de 17,8 cm de diamètre.

### Features

#### **Discret**

Garniture circulaire blanche.

#### **Fixation au plafond**

Partie supérieure en métal adapté aux chambres de répartition d'air.

## Gallery

