

UNI-INL7C2

Caisson suspendu standard
pour caméras



Overview

Caisson suspendu d'intérieur pour caméras, blanc avec dôme transparent

Le modèle UNI-INL7C2 permet un montage suspendu d'intérieur pour les caméras SNC-RH124, RS44N, RS46N, RZ25N et la série RX. Dôme inférieur transparent en polycarbonate avec qualité optique satisfaisante.

Pas d'électronique. Alimentation de 24 V CA à fournir à la caméra/au boîtier.

Visionnage clair

Dôme inférieur en polycarbonate transparent de 17,8 cm de diamètre.

Features

Suspendu

Garniture circulaire blanche sur le caisson suspendu/semi-encasté avec dôme. Raccord NPT de 14 cm pour une connexion rapide.

Gallery

