

## UNI-OPL7C3

Caisson dôme extérieur  
pressurisé



### Overview

Modèles de caméras compatibles ;  
 - SNC-RX550P - SNC-RX530P - SNC-RX570P Méthode de montage ;  
 -SNCA-WM20G (mural) -SNCA-CEILING (plafond ) -SNCA-WM20FC (remarque) Conformité ;  
 -IP67 Température de fonctionnement ;  
 --29 °C à +50 °C (SNCA-HEATER) Tension ;  
 -24 volts CA Accessoires en option ;  
 -SNCA-CLEAR/2 (inclus)  
 -SNCA-TINTED/2

### Related products



#### **SNC- EB600**

Caméra fixe  
720p/30 ips avec  
technologie IPELA  
ENGINE EX™ - série E



#### **SNC- EB600B**

Caméra fixe de base  
720p/30 ips avec  
technologie IPELA  
ENGINE EX™ - série E



#### **SNC- EB630**

Caméra fixe  
1080p/30 ips avec  
technologie IPELA  
ENGINE EX™ - série E



#### **SNC- EB630B**

Caméra fixe de base  
1080p/30 ips avec  
technologie IPELA  
ENGINE EX™ - série E



## **SNC- VB600**

Caméra fixe  
720p/60 ips avec  
technologie IPELA  
ENGINE EX™ - série V



## **SNC- EP521**

Caméra réseau PTZ  
avec définition  
standard (PAL)



## **SNC- EP580**

Caméra mobile  
1080p/30 ips – Série E

## **SNC- ER521**

Caméra réseau dôme  
rapide définition  
standard (PAL)

## **SNC- ER550**

Caméra Rapid Dome  
720p/30 ips série E

## **SNC- ER580**

1080p/30 fps Rapid  
Dome Camera - E  
Series

## Gallery

