

UNI-OTBC2

Caisson de caméra de sécurité
extérieure anti-vandale contrôlé
par la température



Overview

Ce caisson anti-vandale est compatible avec les caméras de sécurité fixes Sony SNC-EB6xx et SNC-VB6xx.

Adapté à une fixation murale ou sur mât de fixation en extérieur, l'UNI-OTBC2 est conforme aux normes NEMA Type 4 et IP66 relatives à la résistance à la pénétration de l'humidité et de la poussière. Il est également conforme à la norme IK10.

Idéal pour une utilisation dans une large gamme d'environnements climatiques, ce caisson de caméra est équipé d'un pare-soleil réglable ainsi que d'un radiateur et d'un système de refroidissement par ventilateur contrôlés par thermostat.

Tension de fonctionnement 24V CA ou 12V CC.

Related products



SNC- EB600

Caméra fixe
720p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EB600B

Caméra fixe de base
720p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EB630

Caméra fixe
1080p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EB630B

Caméra fixe de base
1080p/30 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série E



SNC- EB640

Caméra réseau IP Full
HD fixe (série E)



SNC- VB600

Caméra fixe
720p/60 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série V



SNC- VB630

Caméra fixe
1080p/60 ips avec
technologie IPELA
ENGINE EX™ - série V



SNC- VB635

Caméra fixe
1080p/60 ips avec le
capteur CMOS
Exmor™ 1/2 pouce
intégrant la
technologie IPELA
ENGINE EX - série V



SNC- VB640

Caméra réseau IP Full
HD fixe 1080p/60 ips
(série V)

Gallery

