

## VPL-CH375

Vidéoprojecteur d'installation  
3LCD WUXGA 5 000 lumens de  
base avec connectivité  
HDBaseT™



### Overview

#### **Une solution qui répond parfaitement aux exigences des salles de classe et de réunion de moyenne et grande capacité où le coût est un facteur critique**

Le VPL-CH375 offre une luminosité exceptionnelle de 5 000 lumens et des images de très haute qualité en résolution WUXGA. La technologie des panneaux 3LCD BrightEra™ de Sony procure une qualité d'image supérieure avec une luminosité optimale, une plus grande efficacité et une stabilité des couleurs homogène, garantissant ainsi au vidéoprojecteur une grande longévité. Ce modèle offre également une grande flexibilité d'installation, des fonctions respectueuses de l'environnement et un faible coût de fonctionnement global, le tout derrière un design élégant qui se fond parfaitement dans n'importe quel décor. La fonctionnalité « Lens Shift »/zoom et la correction d'images permettent aux utilisateurs d'adapter facilement n'importe quelle image à l'écran, même avec un angle de projection décalé.

Grâce au vidéoprojecteur, vous pouvez vous connecter en toute simplicité via l'interface numérique du système de transmission à plusieurs signaux HDBaseT™. Il s'agit d'une solution longue distance de haute qualité à un seul câble qui se veut économique. En outre, ce vidéoprojecteur est économiquement

conçu pour offrir une efficacité énergétique optimale grâce à ses fonctions d'économie d'énergie. Il est également doté de toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre de Sony, notamment en termes d'installation, de projection, de simplicité d'utilisation et de maintenance.

\* HDBaseT™ et le logo de HDBaseT Alliance sont des marques commerciales de HDBaseT Alliance.

## Features

### **Images WUXGA haute résolution**

Le VPL-CH375 offre une excellente qualité d'image grâce à la résolution WUXGA (1920 x 1200). Des images de grande qualité extrêmement nettes et détaillées sont projetées, même sur grand écran. Le VPL-CH375 est l'outil incontournable pour la projection d'images et est adapté à un grand nombre d'utilisations nécessitant un niveau de détails exceptionnel.

### **Technologie 3LCD BrightEra™ de haute qualité offrant des images aux couleurs éclatantes et naturelles avec une luminosité élevée de 5 000 lumens**

Grâce au système optique projetant en permanence trois couleurs de base, le vidéoprojecteur offre un excellent rendement lumineux qui assure des images brillantes et vives. Les panneaux BrightEra™ de Sony résistent mieux à la lumière, procurent une résolution supérieure et une excellente luminosité, et sont extrêmement fiables. Il est essentiel de disposer d'une reproduction extrêmement fidèle des couleurs, notamment lors de l'utilisation de contenus colorés tels que les matériaux utilisés dans les salles de classe.

### **Plage de « Lens Shift » précise : +/- 5 %, horizontale : +/- 4%**

Grâce au réglage de la plage de « Lens Shift », le VPL-CH375 peut être placé de façon à obtenir des images de très grande qualité

ou décalé horizontalement pour éviter les obstacles au plafond.

## **Rapport de projection de 1,5:1 à 2,2:1**

Le VPL-CH375 offre un rapport de projection de 1,5:1 à 2,2:1 et s'adapte parfaitement à la plupart des salles de classe ou de réunion de grande taille dans le cadre du remplacement d'une installation.

## **Connectivité via HDBaseT™\***

Le vidéoprojecteur permet de se connecter en toute simplicité via l'interface numérique du système de transmission à plusieurs signaux HDBaseT™. Il s'agit d'une solution longue distance de haute qualité à un seul câble qui se veut économique.

## **Design discret**

Avec son châssis discret, le VPL-CH375 est en parfaite harmonie avec le plafond ou le mur sur lequel il est monté.

## **Fonctions d'économie d'énergie avancées**

La technologie de lampe avancée permet des fonctions d'économie d'énergie extrêmement fiables. Par exemple, un meilleur contrôle de la luminosité en mode Auto Light Dimming (baisse de la luminosité automatique) permet de réaliser d'importantes économies d'énergie lorsque le vidéoprojecteur reste allumé sans être utilisé. Pendant la projection, le mode Auto Picture procède à l'ajustement automatique de la luminosité pour s'adapter à la scène projetée. Si vous avez besoin de supprimer temporairement l'image, la luminosité peut être complètement désactivée afin de réduire la consommation d'énergie.

\* HDBaseT™ et le logo de HDBaseT Alliance sont des marques commerciales de HDBaseT Alliance.

Affichage	Système 3LCD
-----------	--------------

## Dispositif d'affichage

Taille de l'image	3 dalles LCD BrightEra™ de 16,3 mm, format d'image : 16:10
-------------------	--

Nombre de pixels	6,912,000 (1920 x 1200 x 3) pixels
------------------	------------------------------------

## Objectif

Mise au point	Manuelle
---------------	----------

Zoom : motorisé/manuel	Manuelle
------------------------	----------

Zoom : rapport	Environ x 1,45
----------------	----------------

Rapport de distance de projection	De 1,5:1 à 2,2:1
-----------------------------------	------------------

Correction d'objectif : motorisée/manuelle	Manuelle
--	----------

Correction d'objectif : plage verticale	+/- 5 %
---	---------

Correction d'objectif : plage horizontale	+/- 4 %
---	---------

## Eclairage

Eclairage	Lampe au mercure ultra-haute pression
-----------	---------------------------------------

Nbre de watts	280 W
---------------	-------

## Fréquence recommandée de remplacement de la lampe\*1

Mode lampe : Elevé	2500 H
--------------------	--------

Mode lampe : Standard	3000 H
-----------------------	--------

Mode lampe : Faible	3500 H
---------------------	--------

## Cycle de nettoyage/remplacement du filtre (max.) \*1

Cycle de nettoyage/remplacement du filtre (max.)	Comme pour le remplacement de la lampe
--	--

## Taille de l'écran

Taille de l'écran	1,02 m à 7,62 m (40 à 300 pouces) (mesurée en diagonale)
-------------------	---

## Luminosité

Mode lampe : Elevé 5000 lm

---

Mode lampe :  
Standard 3600 lm

---

Mode lampe : Faible 3100 lm

---

## Indice CLO (luminosité couleur)

Mode lampe : Elevé 5000 lm

---

Mode lampe :  
Standard 3600 lm

---

Mode lampe : Faible 3100 lm

---

## Rapport de contraste (blanc total / noir total)\*2

Rapport de contraste  
(blanc total/noir  
total) 2500:1

---

## Haut-parleur

Haut-parleur 12 W x 1 (monaural)

---

## Fréquence de balayage

Horizontal	De 19 kHz à 92 kHz
------------	--------------------

Vertical	De 48 Hz à 92 Hz
----------	------------------

## Résolution de l'écran

Entrée du signal PC	Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels*3
---------------------	--

Entrée du signal vidéo	480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i
------------------------	--

Entrée du signal vidéo	Les signaux suivants sont disponibles pour les signaux numériques uniquement : 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p
------------------------	---

## Système couleur

Système couleur	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
-----------------	--

## Correction du trapèze (max.)

Vertical	+/- 30 degrés
----------	---------------

Horizontal	+/- 20 degrés
------------	---------------

## Langue de l'interface

Langue de l'interface	24 langues (anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, néerlandais, norvégien, suédois, thaï, arabe, turc, polonais, vietnamien, farsi, indonésien, finnois, hongrois, grec)
-----------------------	--

## ENTREE/SORTIE (Ordinateur/Vidéo/Contrôle)

ENTREE A	Connecteur d'entrée RVB / Y PB PR : Mini sub-D 15 broches (femelle) Connecteur pour entrée audio : Mini-jack stéréo
ENTREE B	Connecteur d'entrée HDMI® : HDMI® 19 broches, compatible HDCP
ENTREE C	Connecteur d'entrée HDMI® : HDMI® 19 broches, compatible HDCP
ENTREE D	HDBaseT
ENTREE S-VIDEO	Connecteur d'entrée S-Vidéo : mini DIN 4 broches
Entrée VIDEO	Connecteur d'entrée vidéo : jack

Entree VIDEO	Phono
SORTIE	Connecteur de sortie moniteur*4 : Mini sub-D 15 broches (femelle) Connecteur de sortie audio*5 : Mini-jack stéréo
TELECOMMANDE	Connecteur RS-232C : sub-D 9 broches (mâle)
LAN	RJ-45,100BASE-TX (partagé avec HDBaseT)
HDBaseT	RJ-45, lecture de 4 signaux
USB	Type A
USB	Type B
ENTREE MICROPHONE	Mini-jack

## Spécifications acoustiques

Mode lampe : Faible 29 dB

## Température d'utilisation / Humidité en fonctionnement

Température

d'utilisation / De 0° C à 40° C / de 20 % à 80 %

Humidité en (sans condensation)  
fonctionnement

---

## Température de stockage / Humidité de stockage

Température de De -20°C à +60 °C / de 20 % à 80 %  
stockage / Humidité (sans condensation)  
de stockage

---

## Alimentation

Alimentation De 100 V à 240 V CA, de 3,9 A à 1,7 A,  
50 Hz/60 Hz

---

## Consommation électrique

De 100 V à 120 V CA Mode lampe : Elevé : 388 W

---

De 220 V à 240 V CA Mode lampe : Elevé : 367 W

---

## Consommation électrique (mode veille)

De 100 V à 120 V CA 0,3 W (lorsque le mode veille est  
réglé sur « Bas »)

---

De 220 V à 240 V CA 0,5 W (lorsque le mode veille est  
réglé sur « Bas »)

---

## Consommation électrique (mode veille sur réseau)

De 100 V à 120 V CA	5,9 W (LAN)
	5,9 W (HDBaseT)
	6,2W (module WLAN en option)
	6,2 W (tous terminaux et réseaux connectés) (lorsque le mode veille est réglé sur « Standard »)

De 220 V à 240 V CA	6,0 W (LAN)
	6,0 W (HDBaseT)
	6,3W (module WLAN en option)
	6,3 W (tous terminaux et réseaux connectés) (lorsque le mode veille est réglé sur « Standard »)

## Mode veille / Mode veille sur réseau activé

Mode veille / Mode veille sur réseau activé	Au bout de 10 minutes environ
---	-------------------------------

## Interrupteur Marche/Arrêt du réseau sans fil

Interrupteur	1) Appuyez sur le bouton MENU, puis sélectionnez [Connection/Power] (Connexion/Marche)
	2) [WLAN Settings] (Paramètres

Marche/Arrêt du réseau sans fil

WLAN)

3) [WLAN Connection] (Connexion WLAN)

4) Sélectionnez On (Activé) ou Off (Désactivé)

## Dissipation de la chaleur

De 100 V à 120 V CA 1323 BTU/h

De 220 V à 240 V CA 1252 BTU/h

## Dimensions (L x H x P)

Dimensions (L x H x P)

(sans les parties saillantes)

Env. 406 × 113 × 330,5 mm

## Poids

Poids

Environ 5,7 kg

## Accessoires fournis

Télécommande

RM-PJ8

## Accessoires optionnels

Lampe de remplacement	LMP-C281
-----------------------	----------

Module LAN sans fil	IFU-WLM3
---------------------	----------

## Remarques

*1	Ce chiffre est donné à titre indicatif. Il ne constitue pas une garantie. La valeur réelle dépend de l'environnement et des méthodes d'utilisation du vidéoprojecteur.
----	--

*2	Valeur moyenne.
----	-----------------

*3	Disponible pour le signal VESA de suppression réduit.
----	---

*4	A partir de l'ENTREE A.
----	-------------------------

*5	Agit en tant que fonction du mélangeur audio. Sortie d'un canal sélectionné ; non disponible en mode veille.
----	--

Informations environnementales	La lampe présente dans ce produit contient du mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut être soumise à des réglementations environnementales spécifiques.
--------------------------------	---

pour les clients aux  
Etats-Unis

Pour plus d'information  
concernant l'élimination ou le  
recyclage du produit, contactez  
vos autorités locales ou rendez-  
vous sur [www.sony.com/mercury](http://www.sony.com/mercury).

---

## Gallery

