

## VPL-FHZ101L

Projecteur avec source lumineuse laser de 10 000 lm (10 400 lm au centre) (la disponibilité des couleurs peut varier selon les pays)



### Overview

**Associant une qualité d'image spectaculaire à une configuration simple et un entretien minime, ces vidéoprojecteurs 3LCD laser haute luminosité sont parfaits pour une installation dans des espaces plus vastes.**

Captivez votre public dans des salles de conférence, des amphithéâtres, des galeries, des musées, des attractions touristiques et d'autres grands espaces. Un flux lumineux élevé de 10 000 lumens garantit des présentations sur grand écran avec une présence supplémentaire, même dans les pièces lumineuses.

La qualité d'image impressionnante est nettement améliorée par la technologie Reality Creation haute résolution unique de Sony. Elle s'appuie sur une puissante base de données de correspondance de motifs afin d'optimiser les images de plus faible résolution, améliorant ainsi la clarté sans augmenter le bruit de l'image numérique.

Gagnez du temps avec la fonction de réglage intelligent de Sony. Celle-ci simplifie l'installation avec des préréglages pour optimiser la luminosité, le refroidissement, les couleurs et d'autres paramètres du projecteur. Vous serez récompensé par de superbes images dans chaque environnement.

Vous apprécierez une large plage de correction d'objectif ainsi

qu'un grand choix d'objectifs interchangeable, permettant ainsi d'installer le projecteur dans n'importe quel espace, qu'il s'agisse de salles de classe ou d'amphithéâtres dotés de hauts plafonds. Pour plus de flexibilité, l'objectif à courte focale VPLL-Z4107 est idéal pour positionner le projecteur à proximité de l'écran afin d'éviter toute obstruction au plafond.

## Features

### **Maintenance réduite**

La source lumineuse laser offre jusqu'à 20 000 heures\* de fonctionnement sans remplacement de lampes, réduisant ainsi les besoins en maintenance par rapport aux vidéoprojecteurs classiques.

*\* Varie en fonction des conditions d'utilisation.*

### **Luminosité homogène**

Faites l'expérience d'une luminosité d'image homogène tout au long des 20 000 heures recommandées de durée de vie de la source lumineuse laser.

### **Contrôle et surveillance en réseau**

S'intégrant parfaitement aux environnements audiovisuels équipés de systèmes de contrôle principaux, de surveillance et de gestion tels que Crestron Connected™ et XTP™ Systems d'Extron®.\*

*\* Extron et XTP Systems sont des marques commerciales de RGB Systems Inc.*

### **Atténuation de bords simplifiée**

Assemblez des images aux couleurs homogènes issues de plusieurs vidéoprojecteurs pour créer un affichage géant dans les entreprises et les établissements d'enseignement.

### **Options d'objectif polyvalent**

Profitez d'une large gamme d'options d'objectif pour toutes les tailles de salle et exigences de focale. Une monture baïonnette à dégagement rapide facilite le changement d'objectif.

### **Plage de correction d'objectif (« Lens Shift ») plus ample**

Profitez d'une plus grande flexibilité pour positionner le projecteur dans les espaces restreints afin de vous assurer que l'audience et les présentateurs ne soient pas gênés par la source lumineuse.

### **Mémoire de la position de l'objectif**

Enregistrez et rappelez instantanément jusqu'à six paramètres concernant la taille de l'image projetée, la position et le format de l'image. Ainsi, vous gagnerez du temps dans différents environnements. (Nécessite l'objectif VPLL-Z4111 en option)

### **Design élégant et discret**

Fine et élégante, la structure est dotée d'une surface supérieure plate qui se fond discrètement dans son environnement lorsque le vidéoprojecteur est fixé au plafond.

## Specifications

### Affichage

Affichage	Système 3LCD
-----------	--------------

### Dispositif d'affichage

Taille de l'image	3 matrices 3LCD BrightEra de 1 pouce, format d'image : 16:10
-------------------	--

Nombre de pixels	6,912,000 (1920 x 1200 x 3) pixels
------------------	------------------------------------

Format d'image	16:10
Résolution	WUXGA (1920 x 1200 pixels)

## Objectif

Mise au point	Motorisé/Manuel (en fonction de l'objectif utilisé)
---------------	---

Zoom :	Motorisé/Manuel (en fonction de motorisé/manuel l'objectif utilisé)
--------	---

Zoom : rapport	En fonction de l'objectif utilisé
----------------	-----------------------------------

Rapport de distance de projection	En fonction de l'objectif utilisé
-----------------------------------	-----------------------------------

Correction d'objectif : motorisée/manuelle	Motorisé
--	----------

Correction d'objectif : plage verticale/horizontale	Plage verticale : en fonction de l'objectif utilisé Plage horizontale : en fonction de l'objectif utilisé
---	--

## Eclairage

Type	Diode laser
------	-------------

Cycle de remplacement du filtre (max).

Cycle de remplacement du filtre (max).	10 000 h (service de maintenance)
--	-----------------------------------

## Taille de l'écran

Taille de l'écran	En fonction de l'objectif utilisé
-------------------	-----------------------------------

## Luminosité \*1

Mode : Standard	10 000 lm *2 / 10 400 lm (centre)*3
-----------------	-------------------------------------

Mode : Moyen	8 800 lm
--------------	----------

Mode : faible	7 700 lm
---------------	----------

## Indice CLO (luminosité couleur) \*1

Mode : Standard	10 000 lm
-----------------	-----------

Mode : Moyen	8 800 lm
--------------	----------

Mode : faible	7 700 lm
---------------	----------

## Rapport de contraste \*1

Rapport de contraste (blanc total/noir total)	Rapport de contraste (blanc total/noir total) : ∞ : 1
---	---

## Fréquence de balayage

Horizontal	De 15 kHz à 92 kHz
------------	--------------------

Vertical	De 48 Hz à 92 Hz
----------	------------------

## Résolution du signal accepté

Entrée du signal PC	Résolution optimale du signal : 1920 x 1200
---------------------	--

	480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i
--	--

Entrée du signal vidéo	Les éléments suivants sont disponibles pour les signaux numériques uniquement : 1080/60P, 1080/50p, 1080/24p, 1080/30p *4
------------------------	---

## Correction automatique du trapèze (Max.)

Horizontal	+/- 30 degrés
------------	---------------

Vertical	+/- 30 degrés
----------	---------------

## ENTRÉE/SORTIE (Ordinateur/Vidéo/Audio/Contrôle)

Connecteur d'entrée RVB / Y PB

ENTREE A	PR : 5 BNC (femelle)
ENTREE B	Connecteur d'entrée RVB : connecteur Mini Sub-D 15 broches (femelle)
ENTREE C	Connecteur d'entrée DVI : DVI-D 24 broches (liaison unique), prise en charge HDCP HDCP : v1.4
ENTREE D	Connecteur d'entrée HDMI : HDMI 19 broches, compatible HDCP HDCP : v1.4
ENTREE E	Connecteur d'interface HDBaseT : RJ45, 3 connecteurs
ENTREE F	Slot optionnel pour adaptateurs (pour adaptateur d'entrée 3G-SDI BKM-PJ20)
ENTREE G	HTML Viewer
SORTIE 1	Sortie moniteur pour un connecteur d'entrée A/entrée B : Mini sub-D 15 broches (femelle)
USB-1	1 type A
USB-2	Type-B x 1 (pour entretien)

TELECOMMANDE	Sub-D 9 broches mâle/RS232C
--------------	-----------------------------

LAN	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
-----	--------------------------------------

## Bruit acoustique \*1

Mode de luminosité : standard	39 dB
-------------------------------	-------

Mode de luminosité : moyen	39 dB
----------------------------	-------

## Température d'utilisation / Humidité en fonctionnement

Température d'utilisation / Humidité en fonctionnement	De 0 °C à 45 °C / de 20 % à 80 % (sans condensation)
--	--

## Température de stockage / Humidité de stockage

Température de stockage / Humidité de stockage	De -10 °C à +60 °C (de 14 °F à +140 °F) / 20 % à 80 % (sans condensation)
--	---



## Alimentation

Alimentation	De 100 V à 240 V CA, de 8,4 A à 3,4 A, 50 Hz / 60 Hz
--------------	---

## Consommation électrique

De 100 V à 120 V CA	840 W
---------------------	-------

De 220 V à 240 V CA	814 W
---------------------	-------

## Consommation électrique (mode veille)

De 100 V à 120 V CA	0,50 W (lorsque le mode veille est réglé sur « Faible »)
---------------------	---

De 220 V à 240 V CA	0,50 W (lorsque le mode veille est réglé sur « Faible »)
---------------------	---

## Consommation électrique (mode veille sur réseau)

De 100 V à 120 V CA	21,6 W (LAN)
	26,5 W (HDBT)
	26,6 W (TOUS terminaux et réseaux connectés, lorsque le mode veille est réglé sur « Standard »)

21,3 W (LAN)
26,5 W (HDBT)

De 220 V à 240 V CA      26,6 W (TOUS terminaux et réseaux connectés, lorsque le mode veille est réglé sur « Standard »)

---

## Mode veille / Mode veille sur réseau activé

Mode veille / Mode veille sur réseau activé      Env. 2 minutes

---

## Dissipation de la chaleur

De 100 V à 120 V CA      2 866 BTU/h

---

De 220 V à 240 V CA      2 777 BTU/h

---

## Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes)

Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes)      Environ 544 x 205 x 564 mm  
(21 13/32 x 8 1/16 x 22 7/32 pouces)

---

## Poids

Poids      Environ 26 kg (58 lb)

---

## Accessoires fournis

Télécommande

RM-PJ30

## Lentille de projection

Lentille de projection

VPLL-Z4107, 4008, Z4111, Z4015,  
Z4019, Z4025, Z4045

## Objectif de projection en option

VPLL-Z4107

Rapport de projection : de 0:75:1 à  
0:94:1  
Correction d'objectif, plage  
verticale : +/-50 %  
Correction d'objectif, plage  
horizontale : +/-24 %

VPLL-4008

Rapport de projection : 1:00:1  
Correction d'objectif, plage  
verticale : +/- 32 %  
Correction d'objectif, plage  
horizontale : +/-15 %

VPLL-Z4111

Rapport de projection : de 1:30:1 à  
1:96:1  
Correction d'objectif, plage  
verticale : +/-99 %  
Correction d'objectif, plage  
horizontale : +/-51 %

Rapport de projection : de 1:85:1 à

VPLL-Z4015	<p>2:44:1</p> <p>Correction d'objectif, plage verticale : +/-98 %</p> <p>Correction d'objectif, plage horizontale : +/-51 %</p>
VPLL-Z4019	<p>Rapport de projection : de 2:41:1 à 3:07:1</p> <p>Correction d'objectif, plage verticale : +/-107 %</p> <p>Correction d'objectif, plage horizontale : +/-57 %</p>
VPLL-Z4025	<p>Rapport de projection : de 3:02:1 à 5:58:1</p> <p>Correction d'objectif, plage verticale : +/-107 %</p> <p>Correction d'objectif, plage horizontale : +/-57 %</p>
VPLL-Z4045	<p>Rapport de projection : de 5,56:1 à 7,5:1</p> <p>Correction d'objectif, plage verticale : +/-107 %</p> <p>Correction d'objectif, plage horizontale : +/-57 %</p>

## Remarques

Les valeurs sont approximatives.

\*1 Elles dépendent de l'environnement et des méthodes d'utilisation du vidéoprojecteur.

---

\*2 La valeur est conforme aux spécifications de la norme ISO 21118 et peut différer en fonction du produit réel. La luminosité et le contraste peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et des environnements.

---

\*3 La valeur correspond à la luminosité mesurée au centre de l'écran en mode Standard et à la moyenne de tous les produits expédiés.

---

\*4 En utilisant l'adaptateur BKM-PJ20

---

## Gallery

