

## VPLL-Z8014

Zoom à focale normale



### Overview

Zoom à focale normale

#### **Rapport de distance de projection**

De 1,4:1 à 2,73:1

*Les spécifications sont provisoires et peuvent être modifiées*

### Specifications

#### Spécifications techniques

Rapport de distance  
de projection

De 1,4:1 à 2,73:1

Zoom / Mise au point

Motorisé / Motorisée

« Lens Shift »

Motorisée, verticale : +/- 80 %,  
horizontale : +/- 31 %

Ouverture

De f/2.9 à 3.2

Taille de l'écran\*

1,50 m à 15 m

Dimensions

L 141 mm x H 170 mm x P 297 mm  
(L 5 9/16 x H 6 11/16 x P 11 11/16)

pouces)

---

Poids

3,8 kg

---

## Gallery

