

AC-DN10

Adaptateur/chargeur CA



Overview

- Chargeur/adaptateur secteur compact et léger
- Alimentation CC 100 W maximum
- Mécanisme à monture V pour une fixation directe aux caméras et caméscopes compatibles
- Sortie XLR à 4 broches pour alimenter d'autres équipements

Specifications

Spécifications générales

Alimentation : De 100 V à 240 V CA

Sortie DC : 16,7 V, 6 A

Température d'utilisation : De 0 à 40 °C

Poids : 800 g

Dimensions (L x H x P) : 101 x 160 x 37 mm

Temps de charge

BP-GL95 : 145 minutes

BP-GL65 : 155 minutes

BP-L60S : 155 minutes

Infos écologiques : Soudure sans plomb.

Aucun ignifugeant halogéné n'est utilisé dans les boîtiers ni dans les circuits imprimés.

Related products



HXC-FB80

Caméra studio couleur HD dotée de trois capteurs CMOS Exmor™ 2/3"

Gallery

