

## AC-DN10A

Chargeur/adaptateur secteur



### Overview

- Chargeur/adaptateur secteur compact et léger
- Alimentation CC 100 W maximum
- Mécanisme à monture V pour une fixation directe aux caméras compatibles
- Sortie XLR à 4 broches pour alimenter d'autres équipements

### Specifications

#### Informations générales

Alimentation	100 – 240 V CA, 50/60 Hz
--------------	--------------------------

Consommation électrique	130 VA ou moins
-------------------------	-----------------

Température de fonctionnement	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)
-------------------------------	---------------------------------------

Poids approximatif	810 g
--------------------	-------

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur)	101 x 177 x 48 mm (4 x 7 x 1 15/16 pouces)
---	---

## Sortie

Puissance de sortie (CC)	100 W (max.)
Tension de sortie (CC)	16,7 V
Courant de sortie (CC)	6 A (max.) Toutefois, pour des températures comprises entre 35 °C et 45 °C, le courant de sortie maximal est le suivant. Jusqu'à 40 °C : 5 A (max.) Jusqu'à 45 °C : 4 A (max.)
Terminal de sortie (CC)	Connecteur carré à 5 broches
Connecteur XLR à 4 broches	16,7 V, 6 A (max.)
Terminal de sortie (CC)	Connecteur carré à 5 broches 16,8 V, 5 A/3 A 14,2 V, 5,7 A

## Accessoires fournis

Mode d'emploi (1)  
Accessoire en option



## Gallery

