

AN-01

Antenne UHF unidirectionnelle



Overview

- L'AN-01 est une antenne UHF unidirectionnelle conçue pour une utilisation avec les systèmes de microphone Sony analogiques ou numérique sans fil.
- Deux antennes AN-01 doivent être utilisées pour obtenir une réception « Diversity ».
- Une antenne AN-01 reçoit une vaste plage de fréquences de 470 à 862 MHz.
- Alimentation 9 V ou 12 V CC.
- Boost de gain sélectionnable (18 dB/10 dB/0 dB).
- L'antenne se présente comme un log-périodique.
- Elle est fournie avec un attache pour la fixer sur le support pour microphone.

Specifications

Section d'antenne

Type d'antenne	Réseau de dipôles log-périodique
Directivité	Unidirectionnelle
Gamme de fréquences	470 MHz à 862 MHz
Gain d'antenne	5 dB minimum

Rapport d'onde stationnaire	2,5 maximum
-----------------------------	-------------

Semi-angle de puissance	150 degrés ou moins
-------------------------	---------------------

Rapport avant/arrière	12 dB min.
-----------------------	------------

Section d'amélioration

Gamme de fréquences	470 à 862 MHz
---------------------	---------------

Amélioration du gain	18 dB/10 dB/0 dB, commutable
----------------------	------------------------------

Rapport d'onde stationnaire	3,0 maximum
-----------------------------	-------------

Facteur de bruit	6 dB maximum
------------------	--------------

Intermodulation de troisième ordre	60 dB ou plus (entrée VEMF de 95 dB μ)
------------------------------------	---------------------------------------------

Entrée/sortie

Connecteur de sortie	BNC-R, 50 Ω
----------------------	--------------------

Informations générales

Alimentation requise	9 V/12 V CC
----------------------	-------------

Consommation	100 mA ou moins
--------------	-----------------

électrique

Température de fonctionnement	De 32°F à 122°F De 0 °C à 50 °C
Température de stockage/transport	De -4 °F à +140 °F De -20 °C à +60 °C
Dimensions *[1]	343 x 341 x 36 mm (sans fixation pour le support du microphone) (L x H x P)
Poids du corps	Env. 530 g
Accessoires fournis	Livret de garantie (1) Livret de garantie x1 Adaptateur de support (type PF1/2 à W5/8) (1) Adaptateur de support (type PF1/2 à W3/8) (1) Mode d'emploi (1) Fixation du support du microphone (1 jeu)

Remarques

Remarque	*[1] Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives.
----------	---------------------------------------------------------------------

Related
products



DWR-R03D

Récepteur numérique
sans fil à deux canaux
série DWX

Gallery

