

AXS-AR1

Lecteur de carte mémoire AXS et
SxS Thunderbolt



Overview

Transferts de données ultra-rapides via l'interface Thunderbolt 2*

Le lecteur de carte AXS AXS-AR1 offre une incroyable vitesse de lecture des données allant jusqu'à 9,6 Gbit/s (1 200 Mbit/s) depuis la carte mémoire AXS via Thunderbolt 2. Il n'a jamais été aussi simple d'importer des fichiers au format RAW/X-OCN/XAVC 4K/2K enregistrés par des caméras Sony sur des cartes mémoire SxS ou par des enregistreurs AXS-R7/R5 sur des cartes mémoire AXS-A. Le lecteur de carte gère également les cartes mémoire AXS-A et SxS.

* Sous certification.

macOS 10.6 ou version ultérieure requise. Le système d'exploitation Windows n'est actuellement pas pris en charge.

Features

Transferts de données ultra-rapides via l'interface Thunderbolt 2

Le lecteur AXS-AR1 AXS offre une incroyable vitesse de lecture des données maximale allant jusqu'à 9,6 Gbit/s (1 200 Mbit/s) de la mémoire AXS via Thunderbolt 2.

Connexion en cascade

L'unité prend en charge une fonction de connexion en cascade grâce à laquelle plusieurs lecteurs peuvent être connectés via

Thunderbolt 2 à un Mac.

Slot compatible pour cartes mémoires AXS et SxS

L'AXS-AR1 est le meilleur lecteur de transfert pour l'utilisation de PMW-F55/F5 et AXS-R7/R5, car il prend en charge à la fois les cartes mémoires AXS-A et SxS. Cette fonction est particulièrement pratique après un tournage utilisant l'enregistrement simultané avec les deux types de supports.

Prise en charge macOS

L'AXS-AR1 est compatible avec les ordinateurs Mac avec macOS 10.6 ou version ultérieure prenant en charge Thunderbolt 2. Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les ordinateurs.

Specifications

Spécifications techniques

Interface	Thunderbolt 2 (en cours de certification)
Alimentation	Adaptateur CA-CC (VGP-AC19V77) Entrée : De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz Sortie : 19,5 V/3,3 A (max.)
Consommation électrique	Env. 25 W
Dimensions	Env. 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (L x H x P) (sans les parties saillantes)
Poids	Env. 1,0 kg (sans carte mémoire)

Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Température de stockage	De 20 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 % (sans condensation)
Système d'exploitation	Mac OS X 10.10 ou version ultérieure
Accessoires	Câble Thunderbolt (1) Adaptateur secteur (1)

Gallery

