

## BRBK-SA1

Carte de sortie SD analogique  
pour caméras robotisées BRC-  
H900P et BRC-Z330



### Overview

#### **Permet la down-conversion des signaux de sortie de la caméra vers le format SD**

La carte de sortie BRBK-SA1 est conçue pour être utilisée avec les caméras Full HD robotisées BRC-H900P et BRC-Z330. Elle fonctionne également avec le récepteur fibre optique HD BRU-SF10, qui se connecte aux caméras BRC-Z330 et BRC-H900. En utilisant cette carte, vous pouvez transmettre les images filmées par les caméras down-converties en signaux analogiques. Le kit comprend un BNC pour les sorties VBS, un Mini-DIN pour les sorties S-Video et un sub-D pour les sorties RVB/SYNC.

## Gallery

