

CBK-55AT

Câble et fixation de viseur pour
F55 et F5



Overview

Simplicité et durabilité optimisées pour le viseur DVF-EL200 sur les caméras F55 et F5

Le câble et la fixation du viseur CBK-55AT assurent un support solide et flexible pour le viseur DVF-EL200 des caméras PMW-F55 et PMW-F5. Le viseur Full HD peut donc être fixé à la caméra en toute sécurité, rapidement et facilement, ce qui garantit un positionnement optimal. L'unité prend également en charge le connecteur Lemo du viseur, caractérisé par sa robustesse.

Specifications

Informations générales

| | |
|-------|------------|
| Poids | Env. 220 g |
|-------|------------|

| | |
|------------|---------------------------|
| Dimensions | 97 (l) x 119 (L) x 44 (H) |
|------------|---------------------------|

Accessoires fournis

| | |
|---|-----------------------------|
| * | Câble pour viseur 50 cm (1) |
|---|-----------------------------|

Gallery

