

## CBK-VF02

Viseur HD LCD couleur de 3,5 pouces pour PXW-X500



### Overview

Viseur HD LCD couleur de 3,5 pouces pour les caméras avec interface de viseur 26 broches rectangulaire. Les caméras concernées envoient le signal QHD en résolution supérieure à ce viseur.

Les caméramans peuvent voir l'écran LCD, directement, car la loupe optique et les protège-épaules peuvent être relevés.

**Viseur QHD LCD couleur de 3,5 pouces**

**Utilise l'interface de viseur 26 broches**

### Specifications

#### Informations générales

Alimentation	De 10,5 V à 17,0 V CC (fournie par la caméra)
Consommation électrique	2,0 W
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C (-4 à +60 °F)

Poids	Environ 680 g ((1 lb 8,0 oz)
Dimensions externes	201 mm (8 po) x 255 mm (10 1/8 po) x 60 mm (2 3/8 po) 89 mm (3 5/8 po)
Dimensions de la zone d'affichage de l'écran TFT couleur transflectif de 3,5 pouces	76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 pouces) (H/V, format 16/9e)

## Performances

Luminosité	200 cd/m <sup>2</sup> (typique) (avec œillette fixé)
Résolution	500 lignes ou plus
Température de couleur	6500 K (typique)

## Connecteur

Connecteur	Connecteur rectangulaire à 26 broches
------------	--

## Accessoires fournis

Accessoires fournis      Manuel d'utilisation (1)

---

## Accessoires optionnels

Accessoires optionnels      Assemblage - rotation du viseur :  
BKW-401

---

## Produits compatibles

Produits compatibles      PXW-X500, PMW-500, HXC-D70 -  
Veuillez noter que pour fixer le  
viseur au PMW-500, la version du  
firmware installée sur la caméra  
doit être la version 1.10 ou  
ultérieure. Pour fixer le viseur à la  
caméra HXC-D70, la version du  
firmware installée sur la caméra  
doit être la version 1.21 ou  
ultérieure.

---

## Remarques

Remarques      Le design et les caractéristiques  
peuvent être modifiés sans préavis.

---

Related  
products

---



## **BKW-401**

Bague de rotation de  
viseur

## Gallery

