

F-115B

Microphone dynamique idéal en cas de fortes intempéries



Overview

- * Idéal pour la prise de voix, en particulier en cas de fortes intempéries (pluie battante, vents violents) grâce à sa bonnette paravent double épaisseur imperméable
- * La structure en caoutchouc à l'intérieur du microphone absorbe les chocs et les vibrations
- * Le câble directement branché au microphone résiste à l'eau, limitant ainsi les risques de détérioration des composants internes
- * Connecteur type XLR-3-12C
- * Réponse en fréquence : de 40 Hz à 12 kHz
- * Dimensions : dia. 62 x 203 mm
- * Poids : environ 330 g

Specifications

Spécifications générales

Type de capsule	Dynamique
Directivité	Omnidirectionnelle
Réponse en fréquence	De 40 Hz à 12 kHz
Sensibilité (à 1 kHz)	-54 dB (*) \pm 2dB

Impédance de sortie (à 1 kHz)	400 Ohms \pm 20 %
Induction du bruit venant d'un champ magnétique externe (dB SPL/(1E-7) T)	5 dB SPL ou moins
Bruit vent :	Moins de 40 dB SPL
Connecteur	Type XLR-3-12C (x 1)
Dimensions	dia. 62 x 203 mm
Poids	330 g

Gallery

