

## FWD-32WE615/T

Écran professionnel LED HD-Ready BRAVIA 32"



### Overview

#### **Conçu pour les entreprises**

Présentez une image nette et professionnelle avec l'écran professionnel BRAVIA FWD-32WE615/T 32". Faites passer votre message avec plus de force grâce à la qualité et à la netteté d'image HD, aux commandes avancées et à la fiabilité de son fonctionnement.

Grâce aux commandes avancées, au mode Simple Pro et à la compatibilité interactive en option, la création d'affichage dynamique devient plus aisée pour garantir des présentations nettes.

Offrez à votre public une expérience visuelle sophistiquée grâce à l'intégration transparente de Manage for TEOS ainsi qu'un choix de solutions intégrées offrant toujours plus de fonctionnalités, telles que la gestion des salles de réunion ou encore l'automatisation.

Pour une tranquillité d'esprit des plus totales, nous proposons notre couverture PrimeSupport de 3 ans avec service d'échange à neuf. Si votre écran ne fonctionne plus correctement, nous vous offrons un produit de remplacement tout neuf gratuitement au lieu d'une réparation incluse en standard. Vous pouvez également choisir de prolonger votre couverture de

deux ans.

## Features

### **Voir détails**

Le traitement des images X-Reality™ PRO analyse chaque image pour faire correspondre les scènes à notre base de données spéciale afin d'améliorer les images et de réduire le bruit.

### **Mouvements plus fluides**

Motionflow XR insère des images supplémentaires entre les images originales afin de garantir des détails plus fluides et plus nets dans les scènes rapides.

### **Intégration TEOS**

BRAVIA s'intègre en toute transparence à la fonction Manage for TEOS, qui permet d'organiser le contrôle des appareils et des contenus dans les salles de conférence, les salles de réunion et les espaces publics.

*Lecteur TEP-X96 requis.*

### **Grande flexibilité de montage et d'installation**

BRAVIA offre une grande flexibilité de montage, grâce à sa structure conforme aux normes VESA qui permet une installation facile dans une grande variété d'environnements.

### **Installation rapide avec le mode Pro**

Personnalisez et enregistrez vos paramètres et fonctions d'affichage, puis copiez-les facilement sur plusieurs écrans à l'aide d'une mémoire Flash USB.

### **Une tranquillité d'esprit la plus totale**

Pour plus de sérénité, notre couverture PrimeSupport de 3 ans avec service d'échange à neuf est incluse dans la version standard. Si vous rencontrez un problème avec votre écran professionnel BRAVIA, nous vous proposons une unité de remplacement sans frais supplémentaires pour vous permettre de rester opérationnel.

## Specifications

### Caractéristiques d'affichage

Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	350
Rapport de contraste natif	1500:1
Rapport de contraste dynamique	300 000:1
Temps de réponse (ms)	8
Type de baisse de la luminosité (Dimming)	Frame Dimming
Dispositif d'affichage	Ecran LCD
Type de rétroéclairage	« Edge LED »
Dimensions du cadre (haut, côté, bas)	11,4/12/18,9
Durée de fonctionnement	18 h/24 et 7 j/7

### Caractéristiques d'affichage

Taille de l'écran pour le Web (diagonale, cm, entier ou 1re) 80,0 cm

décimale)

Type de rétroéclairage « Edge LED »

Résolution de l'écran  
(H x V, pixels) 1366 x 768

Taille de l'écran (en  
pouces, mesure de la  
diagonale) 32" (31,5")

Format d'image 16:9

## Fonctionnalités professionnelles

Mode caché  
Professionnel Oui

Déclenchement  
automatique via un  
signal HDMI Oui

Multicast/IPTV Oui

Compatible avec la  
solution d'affichage  
dynamique  
TDM/TEOS Oui (Nécessite un lecteur TEP-X96)

Système  
d'exploitation Linux

Espace de stockage

Espace de stockage intégré (Go)	4 Go
---------------------------------	------

## Affichage

Système TV (TNT)	DVB-T/T2
------------------	----------

Système TV (câble numérique)	DVB-C
------------------------------	-------

Système TV (satellite numérique)	DVB-S/S2
----------------------------------	----------

Nombre de tuners (TNT/câble)	1 (numérique/analogique)
------------------------------	--------------------------

Nombre de tuners (satellite)	1
------------------------------	---

## Fonctions réseau

Wi-Fi Direct	Oui
--------------	-----

Certifié Wi-Fi	Oui
----------------	-----

Navigateur Internet	VEWD
---------------------	------

## Fonctions pratiques

Codecs de lecture USB	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2
-----------------------	--

HDMI-CEC	Oui
Minuterie de mise en veille	Oui
Minuterie Marche/Arrêt	Oui
Langue d'affichage	BUL/CAT/TCH/DAN/ALL/GRE/ENG/ESP/EST/FIN/FR

## Caractéristiques de contrôle

Contrôle IP	Oui
Mode Pro	Oui (basique)

## Entrées et sorties

HDCP	HDCP 1.4
Entrée(s) de connexion RF (TNT/câble)	1 (latéral)
Entrée(s) de connexion IF (satellite)	1 (latéral)
Total entrées HDMI	2 (latérale)
Sortie(s) audio	1 (hybride sur le côté avec sortie casque, sortie audio et sortie

caisson de basses)

Ports USB	2 (sur le côté / superposés)
-----------	------------------------------

Entrées Ethernet	1 (arrière)
------------------	-------------

## Caractéristiques audio

Type de haut-parleur	Enceinte à baffle ouvert
----------------------	--------------------------

Puissance de sortie audio	5 W + 5 W
---------------------------	-----------

## Spécifications vidéo

Traitement de vidéo	X-Reality PRO
---------------------	---------------

Amélioration des mouvements	Motionflow XR 400 Hz (50 Hz en natif)
-----------------------------	---------------------------------------

Compatibilité HDR (plage dynamique élevée)	Oui (HDR10, HLG) *1
--	---------------------

## Caractéristiques du design

Gestion des câbles	Oui
--------------------	-----

Couleur du cadre	Noir
------------------	------

Design du socle	Ardoise noire en U
-----------------	--------------------

Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®

Oui

Pas de perçage VESA® (l x H)

10,0 x 20,0 cm

## Fonctions écologiques & économiques

Étiquette-énergie

A

Consommation électrique en fonctionnement

Standard : 41,0 W

Consommation électrique (en veille)

0,50 W

Rapport luminance de crête pour l'UE

68 %

Teneur en mercure (mg)

0,0

Mode économie d'énergie/Mode Rétroéclairage éteint

Oui

Alimentation (tension)

CC 19,5 V

Consommation électrique (veille sur

2 W (Wi-Fi®) / 2 W (réseau local)



réseau)

## Dimensions

Ecran uniquement (L x H x P)	Environ 73,1 x 44,2 x 7,0 cm
------------------------------	------------------------------

Ecran avec socle (L x H x P)	Environ 73,1 x 49,0 x 18,7 cm
------------------------------	-------------------------------

## Poids (environ)

Ecran uniquement	Environ 5,8 kg
------------------	----------------

Ecran avec socle	Environ 6,2 kg
------------------	----------------

Carton d'emballage (brut)	Environ 9 kg
---------------------------	--------------

## Accessoires optionnels

Fixation murale	SU-WL450 (la limitation de l'accès à la borne dépend du pays sélectionné)
-----------------	---

## PrimeSupport

Pendant trois ans : service d'assistance téléphonique standard (du lundi au vendredi de

Couverture PrimeSupport incluse	9 h 00 à 18 h 00 CET) et service de remplacement à neuf en cas de défaillance du produit avec prise en charge logistique.
------------------------------------	--

---

Extensions PrimeSupport en option	Extension de couverture de deux ans, disponible en option : PSP.FW6G-32.2X
---	--

---

## Gallery

