

## HDCU-2500

Unité de commande demi-rack  
pour caméras de la série HDC



### Overview

#### **Commande de caméra pour les séries HDC-2000 et HDC-1500**

L'unité de commande HDCU-2500 présente un format demi-rack de 19 pouces et s'applique aux caméras à système HD multiformat double vitesse 3G des séries HDC-2000 et HDC-1500, offrant davantage de possibilités de création pour les productions en studio, dans les cars régie et lors d'événements sportifs.

#### **Grand choix d'interfaces et contrôle du réseau**

L'unité HDCU-2500 dispose d'une grande variété d'interfaces intégrées, telles que des sorties 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI, des entrées 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/retour composite analogique, et un down-convertisseur en sortie moniteur composite analogique. En outre, un large choix d'interfaces de sortie est proposé via des cartes en option qui peuvent être installées sur un slot libre de l'unité de commande HDCU-2500. L'interface LAN (10BASE-T/100BASE-TX), quant à elle intégrée, permet de commander la caméra à distance via une connexion réseau. Par ailleurs, les boutons de menu et les indicateurs affichant l'état de la transmission optique sur le panneau avant facilitent l'utilisation de l'appareil.

#### **L'unité d'extension à fibre optique alimente la tête de caméra**

Avec la carte processeur 4K/HDR HKCU-2040 en option et le logiciel de format de signal HZC-PVR20, la série HDC-2000\*<sup>1</sup> peut être mise à jour pour la création d'images en résolution 4K ainsi que des images Live 4K HDR (plage dynamique élevée).

\*1 Les caméras HDC-2000 et HDC-2500 ne nécessitent pas la mise à jour HZC-PRV20.

Le système de transmission par fibre optique employé avec l'unité de commande HDCU-2500 permet de conserver la qualité d'image supérieure de la caméra sur une longueur de câble pouvant atteindre 2 000 mètres.\*<sup>2</sup>

\*2 Lorsque la caméra est alimentée via un câble à fibre optique, la longueur maximale du câble varie en fonction de la configuration de la caméra de studio, du type d'objectif, du type de viseur, de la taille du câble à fibre optique et du nombre de connecteurs de câble.

## Features

### **Polyvalence des interfaces intégrées**

L'unité de commande pour caméra HDCU-2500 dispose d'une grande variété d'interfaces intégrées, telles que des sorties 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI, des entrées 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/retour composite analogique, et un down-convertisseur en sortie moniteur composite analogique. Tous les systèmes comportent sept sorties SDI, dont trois 3G-SDI. Ils comprennent également trois entrées 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI ou de retour vidéo composite analogique.

### **Trois options d'extension d'interface**

Trois types d'extension d'interface sont disponibles en option pour l'unité de commande HDCU-2500 : HKCU-1001, HKCU-2007 et HKCU-1003. L'unité d'interface analogique SD HKCU-1001 est dotée de deux sorties pour signal VBS (NTSC ou PAL), une sortie

PIX (moniteur de visionnage) et une sortie WFM (moniteur de forme d'onde). L'unité d'extension de sortie 3G-SDI/HD-SDI HKCU-2007 comprend quatre sorties 3G-SDI ou HD-SDI. L'unité multi-interface HKCU-1003 se compose de trois types de carte d'interface et fournit :

- Deux sorties analogiques pour signal VBS (NTSC ou PAL), une sortie PIX et une sortie WFM (Carte A)

- Une entrée de référence frame, une sortie pour verrouiller la séquence de conversion pull-down 2-3, une sortie PIX et une sortie WFM (Carte B)

- Des sorties analogiques pour signal VBS (NTSC ou PAL) et des sorties composantes analogiques R/V/B ou Y/R-Y/B-Y (Carte C)

### **Contrôle en réseau grâce à l'interface LAN**

L'unité de commande HDCU-2500 possède une interface LAN intégrée (10BASE-T/100BASE-TX) qui permet de commander la caméra via une connexion réseau.

### **Interfaces supplémentaires pour téléprompteurs et microphones**

L'unité de commande pour caméra comprend en outre une entrée téléprompteur à un seul canal ainsi que deux sorties microphone à deux canaux (connecteurs XLR).

### **Fonctionnalité multiformat**

L'unité de commande pour caméra prend en charge divers formats, notamment 1080/100i, 1080/119.88i, 1080/50p, 1080/59.94p, 1080/50i, 1080/59.94i, 1080/23.98psf, 1080/24psf, 1080/25psf, 1080/29.97psf, 720/50p, 720/59.94p et 1080-4:4:4-RVB (à 50i, 59.94i, 23.98psf, 24psf, 25psf, 29.97psf).

### **Bande passante supplémentaire pour des prises de vue créatives**

Le système offre une sortie RVB 12 bits pour des tournages créatifs, une transmission 3D via un câble unique, et une acquisition à double vitesse.

## **Ligne de jonction des données Gigabit Ethernet**

Grâce à sa ligne de jonction à deux canaux (RS-422A/RS-232C), l'unité de commande pour caméra facilite la transmission de données.

## **Source d'alimentation puissante**

Sa puissance d'alimentation permet aux caméras de la série HDC-2000 de fonctionner avec les adaptateurs pour grands objectifs HD HDLA-1500/HDLA-1505/HDLA-1507.

## **Jusqu'à 2 000 m de câble pris en charge\***

Le système de transmission par fibre optique employé dans l'unité de commande HDCU-2500 conserve la qualité d'image supérieure de la caméra sur une longueur de câble pouvant atteindre 2 000 mètres (6 562 pieds).

\* Lorsqu'une caméra est alimentée par un câble à fibre optique, la longueur maximale du câble varie en fonction de la configuration du système de la caméra, du type d'objectif et de viseur, de la taille du câble à fibre optique et du nombre de connecteurs.

## Related products



### **HKCU-SM100**

Adaptateur d'extension de l'unité CCU



### **HDC-P43**

Caméra POV 4K/HD



### **HDC-2500**

Caméra système HD multiformat double vitesse 3G



### **BPU-4500A**

Processeur de bande de base 4K/HD pour la production en réseau IP

## Gallery

