

## HDFX-100

Adaptateur Triax HD pour  
caméras HDC-1500/1000



### Overview

Les adaptateurs Triax HD HDTX100 et HDFX100 étendent considérablement les applications des modèles HDC-1000/HDC-1500. Transformant le transfert par fibre optique en système de transfert Triax, très répandu, ces adaptateurs permettent de transmettre des images de haute qualité à partir de la caméra HDC-1000, HDC-1500 ou HDC-1500 montée sur le modèle HDLA1500 sur de longues distances, jusqu'à 1 400 m (4 500 pieds) avec un câble Triax de 14,5 mm de diamètre ou 1 000 m (3 200 pieds) avec un câble triax de 13,2 mm de diamètre. \* Transforme le transfert par fibre optique en système de transfert Triax, très répandu\* Transmission longue distance, jusqu'à 1 400 m (4 500 pieds) avec un câble Triax de 14,5 mm de diamètre ou 1 000 m (3 200 pieds) avec un câble Triax de 13,2 mm de diamètre.

## Gallery

