

HDLA-1500

Adaptateur HD pour grands objectifs



Overview

Le HDLA-1500 permet d'utiliser la caméra portable HD HDC-1500 ou la SuperMotion HDC-3300 avec des viseurs 7 pouces et des grands objectifs de studio ou de car régie. Contrairement aux kits de montage classiques, l'adaptateur HDLA-1500 permet une fixation de la caméra par simple contact, sans câble, afin de passer rapidement et facilement de la main au trépied.

Remarque

Le HDLA-1500 comporte un boîtier gris clair, identique à celui de la caméra studio HDC-1000. Si nécessaire, un coloris plus sombre (HDLA-1500/B) est également disponible.

La caméra se fixe en un seul geste

La caméra peut être installée rapidement et facilement dans l'adaptateur. Ce mécanisme unique permet de fixer et de retirer la HDC-1500 sans devoir ôter le grand objectif.

Le montage des têtes de caméra est rapide.

Pour plus d'efficacité opérationnelle en studio ou en car régie, la conception unique de l'adaptateur permet à la caméra portable de se convertir en un outil à grand objectif en quelques secondes seulement.

Aucun câble n'est nécessaire grâce à toutes les connexions contenues dans la griffe porte-accessoires.

Grâce à un nouveau mécanisme de verrouillage, les signaux d'alimentation, de vidéo et de commande sont transmis directement de la HDC-1500 au HDLA-1500, sans utiliser de câble supplémentaire.

L'alimentation du téléprompteur est intégrée

Lorsqu'il est utilisé avec l'unité de commande HDCU-1000, l'adaptateur pour grands objectifs dispose d'une sortie de puissance de 200-240 V CA.

Les caractéristiques techniques sont les mêmes que pour une caméra grand format

Toutes les fonctions et fonctionnalités de commande traditionnellement associées aux caméras standard sont réunies dans ce boîtier performant. Le HDLA-1500 est également équipé d'un viseur placé beaucoup plus bas que sur les modèles comparables. Ce design discret améliore considérablement la vue de l'opérateur et réduit la parallaxe entre l'axe optique de la tête de caméra et le viseur.

Features

Ligne à profil bas avec position inférieure du viseur

Position du viseur réglable

Système de fixation immédiate

Related products



HDCU-5000

Unité de commande pour caméra (CCU)



HDVF-EL780

Viseur OLED Full HD de 7,4 pouces

pour les caméras de
studio de la série
HDC-5500 et HDC-
3500/3100

Gallery

