

HDLA-1500/B

Adaptateur pour grands objectifs
(de couleur foncée)



Overview

Le HDLA-1500/B est un adaptateur qui permet à la caméra portable HDC-1500 de fonctionner avec les grands objectifs de studio ou de car reportage et les viseurs 7 pouces. Contrairement aux kits classiques, le HDLA-1500/B permet un montage très simple de la caméra sur trépied, sans câblage et en un seul geste.

Remarque : De coloris gris foncé, le HDLA-1500/B est assorti à la caméra portable HDC-1500. Le HDLA-1500, d'un coloris plus clair, est également disponible.

La caméra peut se fixer en un seul geste

L'installation de la caméra sur l'adaptateur est simple et rapide. Ce mécanisme unique permet de fixer et de désolidariser la HDC-1500 sans avoir besoin de retirer l'objectif.

Le montage des têtes de caméra est rapide.

Pour plus d'efficacité opérationnelle en studio ou en car régie, la conception unique de l'adaptateur permet à la caméra portable de se convertir en un outil à grand objectif en quelques secondes seulement.

L'ensemble fonctionne sans câblage grâce à un système de " griffe "

Grâce à un mécanisme d'interverrouillage récemment développé, les signaux d'alimentation, vidéo et de contrôle sont transmis directement de la HDC-1500 au HDLA-1500/B, sans

besoin de connecter de câble supplémentaire.

L'alimentation pour le téléprompteur est intégrée

Lorsqu'il est utilisé avec l'unité de commande HDCU-1000, l'adaptateur pour grands objectifs dispose d'une sortie de puissance de 200-240V CA.

Le système bénéficie des mêmes caractéristiques techniques qu'une caméra grand format

Toutes les commandes et les fonctionnalités normalement associées aux caméras grand format sont présentes sur cet adaptateur très performant. Sur le HDLA-1500/B, le viseur est positionné plus bas que sur les modèles précédents. Grâce à ce profil bas, le champ de vision de l'opérateur est amélioré et la parallaxe entre l'axe optique de la caméra et du viseur est réduite.

Features

Ligne à profil bas avec position inférieure du viseur

Position du viseur réglable

Système de fixation immédiate

Related products



HDCU-5000

Unité de commande pour caméra (CCU) pour les caméras de studio de la série HDC-5500 et HDC-3500/3100

Gallery

