

HKC-T1500

Adaptateur d'extension CCD
(jusqu'à 50 mètres) pour
caméras HDC-
1500R/1550R/1400R/1450R



Overview

L'adaptateur « split » HKC-T1500 pour caméras haute définition multiformat HDC1500 et HDC1550 de Sony augmente la flexibilité de ces caméras en permettant de séparer physiquement le capteur d'image du boîtier, grâce à un câble multiconducteur de 50 mètres de long maximum. Résultat : un système d'imagerie très compact pouvant être tenu à la main ou posé, pour des plans en caméra subjective uniques. Conçu pour les modèles HDC-1500 et HDC-1550, il prend en charge le format 1080/50p ainsi que les viseurs couleur tels que le nouveau HDVF-C35W de Sony.

Les caméras portables HDC-1500 et HDC-1550 (interface Triax) sont dotées de capteurs CCD à balayage progressif 1920x1080 haute performance de 2,2 mégapixels, qui offrent une qualité d'image et une stabilité améliorées. Cette technologie CCD combine l'acquisition d'images 1080/60P natives avec un nouveau processeur d'image vidéo, utilisant la dernière technologie de semi-conducteurs 0,11 µm.

Les nouvelles caméras fonctionnent sur l'ensemble du spectre des normes HD, notamment :

- Mode 1080i entrelacé @ 1080/ 59.94i, 50i
- Mode progressif 1080P @ 1080/23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 50p*, 60p*

- Mode progressif 720P @ 720/ 59.94p, 50P

* Sortie de tête de caméra uniquement via Dual Link.

Unité optique très compacte

Une fois le bloc CCD monté sur l'adaptateur « split », il forme un ensemble très compact, idéal pour tourner des séquences dans des espaces restreints comme une voiture, un hélicoptère ou même sur une moto. Il peut être tenu à la main ou monté sur tout type de support de caméra classique.

Design léger

L'unité d'imagerie est également idéale lorsque le facteur poids est à prendre en compte, par exemple lors d'un tournage à la main prolongé.

Performances maximales

La HDC-1500 conserve tout son potentiel lorsqu'elle est utilisée avec l'adaptateur « split », offrant une plus grande résolution par rapport à d'autres caméras compactes.

Conversion rapide entre les modes

L'assemblage optique de la HDC-1500 peut rapidement passer du mode normal au mode « split », supprimant ainsi le besoin de recourir à une caméra compacte spéciale. Le HKC-T1500 peut être utilisé avec n'importe quelle tête de caméra HDC-1500 ou HDC-1550.

Gamme complète de formats de prise de vue

Lorsque la caméra est montée sur le HKC-T1500, il n'y a aucune limitation concernant le format utilisé : tous les formats HD standard sont disponibles

- Modes 1080i entrelacés - 1080/ 59.94i, 50i
- Modes progressifs 1080P - 1080/23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 50p*, 60p*
- Mode progressif 720P - 720/ 59.94p, 50p

* Sortie de tête de caméra uniquement via Dual Link

Gallery

