

HKSR-103

Carte processeur RGB 60P



Overview

La carte processeur HKSR-103 offre de nombreuses options pour le SRW-1 et ajoute à la fonction « Select FPS » des options d'enregistrement en RVB 4:4:4 et à une fréquence de 1 à 60 i/s.

Une fois que le SRW-1 est fixé à la caméra F23 et que la carte processeur optionnelle RGB 60P est installée*, il est possible d'obtenir une qualité d'image 4:4:4 avec une fréquence de 1 à 60 i/s. Cette fonction est unique au SRW-1.

*Cette opération nécessite les cartes optionnelles HKSR-102 et HKSR-103.

Gallery

