

## HSCU-300RF

Unité de commande compacte pour les caméras HSC-300RF et HSC-100RF



### Overview

#### **Configuration système simple et polyvalente via la fibre optique à 1,5 Gbit/s**

L'unité de commande HSCU-300RF 1.5 RU ultra-compacte offre un système de mise en rack standard de 19 pouces, idéal pour les productions où l'espace est restreint. Lorsque le panneau avant de l'unité HSCU-300R est remplacé par le panneau de commande avant de l'unité CCU HKCU-FP2 en option, il est possible de configurer un système de commande à distance simple. De nombreuses fonctions de la caméra peuvent être contrôlées via les différentes commandes du HKCU-FP2.

#### **Contrôle de plusieurs caméras**

De plus, lorsque le logiciel optionnel HZCU-MC3 est installé, il est possible de contrôler la HSC-300RF et la HSC-100RF, grâce à la HSCU-300RF, avec l'unité de configuration principale MSU-1000/1500 ou l'unité de commande à distance de la série RCP-1000, ce qui permet d'utiliser la HSC-300RF en tant que système studio simple ou dans le cadre d'un système de diffusion à grande échelle composé de plusieurs caméras.

## Gallery

