

## LKRL-Z511

Lentille de projection 2D (de 1,05:1 à 1,75:1)



### Overview

#### **Zoom 1,05x – 1,75x**

Zoom optionnel adapté au vidéoprojecteur 4K SXR. Zoom de 1,05x à 1,75x avec retour de mémoire. Cet objectif utilise un circuit de réaction qui indique au projecteur la position de la mise au point et du zoom. Cela permet à l'opérateur de préréglager et rappeler différents réglages d'objectif à partir des fonctions mémoire du projecteur. Il offre une mise à l'échelle instantanée et automatisée pour les formats vidéo utilisant différents formats d'image.

### Specifications

#### Informations générales

Température de fonctionnement	De 0 à +40 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	0% to 90% (without condensation)
Taux d'humidité de	0% to 90% (without condensation)

## stockage

---

Dimensions(W/H/L)	Approx.256 x 315 x 429 mm(10 x 12.4 x 16.8 inches)
-------------------	--

---

Poids	Approx. 14.5kg (31.9 lb)
-------	--------------------------

---

## Gallery

