

## MDR-7502

Casque professionnel à usage général abordable



### Overview

#### **Pour les professionnels de l'écoute**

Le MDR-7502 est une solution idéale pour casque professionnel spécifié pour les applications générales.

### Specifications

#### Spécifications générales

Puissance (mW) : 500

Impédance (ohm) : 24

Sensibilité (dB/W/m) : 102

Réponse en fréquence : 60 Hz – 16 kHz

Diamètre du lecteur (mm) : 50

Poids (g) (sans câble) : 145

#### Accessoires

Câble extensible 1 x  
3 m

---

## Gallery

