

## MDR-M1

Nouveau casque de monitoring de référence avec lecture à bande ultra-large pour les créateurs.



### Specifications

#### Informations générales

Type	Dynamique fermé
Pilote	40 mm
Capacité de puissance	1 500 mW (IEC *1)
Impédance	50 Ω à 1 kHz
Sensibilité	102 dB/mW
Réponse en fréquence	5 Hz - 80 000 Hz (JEITA)
Poids	Environ 216 g (sans câble)
Eléments inclus	Câble du casque (environ 1,2 m/2,5 m, mini-prise stéréo) ; Adaptateur (prise stéréo standard, mini-prise stéréo) ; Livret de garantie ; Guide de référence

## Remarques

\*1

IEC International Electrotechnical  
Commission

---

## Related products



### **MDR-MV1**

Casque ouvert de monitoring studio pour créer un son spatial et stéréo avec une large plage de fréquences et une sensation de scène sonore



### **MDR-7506**

Casque stéréo professionnel

## Gallery

