

MEAD-SD02

Adaptateur de SD Card™ pour
les produits XDCAM EX



Overview

La gamme innovante de produits professionnels XDCAM EX est spécialement conçue pour exploiter au mieux la rapidité, les performances et la fiabilité des cartes SxS PRO et SxS-1. Cependant, le support SxS est un format professionnel et n'est pas disponible en points de vente. Aussi, dans des situations sur le terrain où un support supplémentaire est nécessaire ou pour les utilisateurs au budget serré, pour lesquels cette performance optimale est moins importante, Sony a conçu l'adaptateur MEAD-SD02 (en remplacement du MEAD-SD01), pour permettre l'utilisation de cartes SD grand public.

L'adaptateur MEAD-SD02 est de la même forme que les cartes mémoire SxS afin de s'adapter aux emplacements pour supports sur les caméras XDCAM EX, sans les parties saillantes, ce qui permet à la housse du support d'être mise en place pendant le tournage. L'adaptateur peut également prendre en charge une carte SDHC ou SDXC, qui se glisse simplement à l'intérieur.

Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction d'enregistrement au ralenti en raison des limitations de vitesse de la carte SD. L'adaptateur et le support SD Card™ sont également légèrement moins fiables que les cartes SxS. Il convient d'être prudent lorsque l'on éteint une caméra XDCAM EX en cours d'enregistrement. Les caméras XDCAM EX auront peut-être besoin d'une mise à jour logicielle pour utiliser

l'adaptateur MEAD-SD02. Veuillez consulter les spécifications techniques pour plus d'informations.

Features

Le MEAD-SD02 a été spécialement conçu par Sony pour fonctionner avec les équipements XDCAM EX et les cartes SD SDHC de classe 10 telles que les cartes SD de Sony de la série UX (SF-16UX, SF-32UX), ou les cartes SDXC UHS-1.

L'adaptateur MEAD-SD02 a la forme de l'ExpressCard/34 pour pouvoir être glissé dans le slot ExpressCard des caméscopes XDCAM EX et d'autres appareils compatibles avec les supports ExpressCard, tels que les ordinateurs Windows ou Mac.

Les supports SD Card™ utilisés avec le MEAD-SD02 sur du matériel XDCAM EX sont compatibles avec tous les PC, sans nécessiter de pilote supplémentaire. Les dossiers et fichiers XDCAM EX sont affichés dans la fenêtre du système de montage non linéaire ou dans le logiciel Clip Browser, de la même façon que les cartes SxS.

Le disque dur externe PXU-MS240 de 240 Go conçu pour les cartes SxS est entièrement compatible avec l'adaptateur MEAD-SD02. Il suffit de glisser ce dernier avec la SD Card™ dans le PXU-MS240 afin d'enregistrer du contenu sur le disque dur.

Informations supplémentaires

Les périphériques pris en charge sont les suivants :
(à compter de février 2013)

PMW-EX1, PMW-EX30 : Version 1.20 ou ultérieure

PMW-EX3, PMW-10MD : Version 1.10 ou version ultérieure

PMW-EX1R, PMW-350 : Version 1.10 ou version ultérieure

PMW-F3, PMW-100, PMW-150, PMW-200

Remarques :

Cet adaptateur ne peut pas être utilisé avec le SBAC-US10.
Les appareils ci-dessus ne prennent en charge que les supports SDHC.
Le fonctionnement n'est pas garanti pour les supports SDXC.

Specifications

Informations générales

Interface

Dimensions externes

Poids	Environ 20 g (support SD Card™ non inclus)
-------	--

Conditions de fonctionnement

Température	De 0 °C à 60 °C
-------------	-----------------

Humidité

Gallery

