

## ODS-D280F

Lecteur à fibre optique Optical Disc Archive (ODA) pour bibliothèque évolutive PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E avec vitesses de transfert très élevées, d'une valeur de 1 Gbit/s pour l'écriture (vérification activée) et de 2 Gbit/s pour la lecture, grâce à la cartouche de 2e génération ODC-3300R



### Overview

#### **Durée d'archivage estimée à plus de 100 ans pour toutes les données\***

Le lecteur à fibre optique Optical Disc Archive ODS-D280F est compatible avec les bibliothèques évolutives PetaSite ODS-L30M/L30E/L100E. Le lecteur fait partie de la gamme de produits de stockage de données Optical Disc conçus pour offrir un stockage et un archivage à très long terme de tous types de contenu audiovisuel et de fichiers de données.

\* En référence à la méthode ISO/CEI16963, il s'agit de la durée de vie moyenne d'archivage estimée d'un disque vierge d'archivage calculée par des tests d'accélération interne.

#### **Archive pérenne pour répondre aux exigences d'archivage à très long terme**

Entièrement rétrocompatible en lecture, la technologie de lecteur Optical Disc Archive de Sony est conçue pour permettre la lecture de toutes les générations de cartouches de disque optique. Vous

avez ainsi accès à plus de 50 ans de contenus sans avoir besoin d'effectuer une migration forcée des disques et supports à cause de leur obsolescence.

## **Support haute capacité fiable et résistant**

Le lecteur gère une cartouche de disque optique simple qui constitue une alternative aux bandes LTO ou autres formes traditionnelles de bandes pour l'archivage à long terme de vos contenus de valeur. Avec son coût total de possession réduit, la cartouche de disque optique de Sony offre un accès direct très rapide à l'ensemble des fichiers et contenus. Grâce à sa conception innovante, le lecteur offre une fonction « double canal » et, dans la mesure où il prend en charge tous les formats de fichiers, il peut stocker vos contenus dans un format de fichier de données. Les cartouches de disque optique sont disponibles en quatre versions : 300 Go, 600 Go, 1,2 To, 1,5 To et 3,3 To, aux formats réinscriptible et à écriture unique.

\* La cartouche de 2e génération ODC-3300R, d'une capacité de 3,3 To est à écriture unique. La cartouche de 3,3 To est uniquement compatible (pour écriture/lecture) avec les lecteurs ODS-D280U et ODS-D280F. Les lecteurs ODS-D55U, ODS-D77U et ODS-D77F ne prennent pas en charge les cartouches de 3,3 To.

## **Idéal pour l'archivage de proximité (nearline) et l'archivage pérenne**

Le système Optical Disc Archive de Sony est idéal pour créer des archives pérennes pour l'archivage à très long terme, comme les archives des diffuseurs, pour lesquelles les bandes n'offrent pas l'assurance suffisante ou ne répondent pas aux exigences posées par l'archivage à très long terme à écriture unique. Le système réalise une seconde copie de l'archive sur un site distant et est idéal pour la continuité des opérations/la récupération en cas de sinistre, la sauvegarde en post-production ou production et pour les archives de vidéos, films et images d'archive ou les archives nationales. Le système peut également être utilisé pour

les clips sportifs et d'actualité qui doivent être accessibles en nearline et consultables en ligne sous forme de clips proxy.

## **Un monde de solutions**

On rencontre les solutions Optical Disc Archive de Sony dans une grande variété d'environnements où il est crucial de disposer d'un accès rapide et fiable aux données les plus précieuses, tout en bénéficiant d'une évolutivité aisée et de coûts de fonctionnement attractifs. Optical Disc Archive offre une solution d'archivage à sept industries clés allant de la gestion des contenus multimédias à la santé, en passant par la banque, l'enseignement et bien plus encore.

Consultez notre page dédiée aux solutions ODA ou contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment les solutions ODA peuvent accroître la rentabilité de toutes les entreprises.

## Features

### **Vitesses de transfert très élevées pour les bibliothèques évolutives PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E**

L'ODS-D280F offre d'excellentes vitesses de transfert. La vitesse maximale de lecture s'élève à 2 Gbit/s\*. La vitesse maximale d'écriture s'élève à 1 Gbit/s (avec vérification)\*. Les performances varient selon de type de cartouches utilisé.

\* En cas d'utilisation de la cartouche à écriture unique de 2e génération ODC-3300R, d'une capacité de 3,3 To.

### **Cartouches de disque optique qui se montent comme un seul grand volume pour faciliter l'accès aux fichiers**

Le système de cartouche de disque optique de Sony est conçu et fabriqué selon des caractéristiques techniques très pointues, pour parvenir à un système portable fiable et solide pour une durabilité à très long terme. Les cartouches de disque optique

sont disponibles en quatre versions : 300 Go, 600 Go, 1,2 To, 1,5 To et 3,3 To, aux formats réinscriptible et à écriture unique.

\* La cartouche de 2e génération ODC-3300R, d'une capacité de 3,3 To est à écriture unique. La cartouche de 3,3 To est uniquement compatible (pour écriture/lecture) avec les lecteurs ODS-D280U et ODS-D280F. Les lecteurs ODS-D55U, ODS-D77U et ODS-D77F ne prennent pas en charge les cartouches de 3,3 To.

## Related products



### ODBK-203

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### ODBK-202

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### ODBK-201

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### ODS-L30M

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### ODS-D280U

Lecteur autonome Optical Disc Archive (ODA) avec vitesses de transfert très élevées, d'une valeur de 1 Gbit/s pour l'écriture (avec vérification) et de 2 Gbit/s pour la lecture, grâce à la cartouche de 2e génération ODC-3300R



### ODS-L100E

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### ODS-L60E

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



### Optical Disc Archive Software (Driver)

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



## File Manager2

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.

## ODBK-103

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.

## Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Cartouche à écriture unique ODC-3300R 3,3 To

## ODS-D77UA

L'ODS-D77UA offre de très hautes vitesses de transfert. Lecture à 1,1 Gbits/s. Écriture sur disques à écriture unique à 440 Mbit/s et à 160 Mbit/s sur disque réinscriptible (vérification activée). Les performances varient selon de type de cartouches utilisé.



## ODS-D55U

Lecteur autonome Optical Disc Archive (ODA) avec vitesses de transfert de 330 Mbit/s (lecture) et 210 Mbit/s (disque à écriture unique) ou 130 Mbit/s (disque réinscriptible)

## File Server mode License for FM2

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.

## ODS-D380U

\*Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.

## Gallery

