

## PSZ-HB/B Series

Disque dur portable 1 To/2 To  
avec connectivité Thunderbolt



### Overview

#### **Disque dur portable, taux de transfert des données de 138 Mo/s, connectivité Thunderbolt, extrême durabilité et logiciel utilitaire**

Les disques durs portables PSZ-HB1T/B et PSZ-HB2T/B offrent une capacité de stockage respective de 1 To et 2 To, ainsi que des interfaces Thunderbolt et USB 3.0 pour une connectivité améliorée. Le boîtier en silicone rend ces disques durs extrêmement robustes et fiables, mais également résistants aux chocs, aux éclaboussures et à la poussière. La grande capacité de stockage des deux modèles et leurs taux de transfert élevés de 138 Mo/s en font des outils parfaits pour les diffuseurs et les agences de post-production. Pré-formatés pour le système de fichiers exFAT, ils sont compatibles avec une large gamme d'appareils Sony, de Mac et d'ordinateurs Windows.

#### **Interfaces Thunderbolt et USB 3.0**

La double interface Thunderbolt et USB 3.0 offre une grande simplicité d'utilisation et une efficacité améliorée, particulièrement sur Mac. Les produits sont fournis avec un câble Thunderbolt de 0,5 m et un câble USB 3.0.

#### **Résistance et fiabilité élevées**

Ce disque dur est doté d'un boîtier en silicone résistant aux chocs, à la poussière et aux éclaboussures.

#### **Logiciel Memory Media Utility**

Le logiciel de gestion Memory Media Utility, disponible au téléchargement, permet de gérer plus facilement les supports.

## **Haute capacité et haute vitesse**

Le PSZ-HB1T/B offre une capacité de 1 To et le PSZ-HB2T/B une capacité de 2 To. Tous deux permettent un transfert de données haute vitesse (138 Mo/s).

## **Pré-formaté pour le système exFAT**

Compatible avec une large gamme d'appareils Sony, de Mac et d'ordinateurs Windows.

## Features

### **Double interface Thunderbolt et USB 3.0 pour une convivialité optimale**

La double interface Thunderbolt et USB 3.0 offre une grande simplicité d'utilisation et une efficacité améliorée, particulièrement sur Mac. Vous pouvez ainsi conserver un port USB libre sur votre Mac pour brancher un autre appareil, lorsque vous enregistrez des fichiers sur le disque dur. Les produits sont fournis avec un câble Thunderbolt de 0,5 m et un câble USB 3.0.

### **Durabilité élevée pour stabiliser le workflow sur le terrain**

Ces disques durs sont dotés d'un boîtier en silicone résistant aux chocs, à la poussière et aux éclaboussures \*1. De plus, les disques sont livrés avec un étui de protection rigide pour une manipulation et un transport à la fois simples et sécurisés. Outre leur conformité aux normes militaires \*2, ces disques durs ont passé avec succès les tests Sony les plus drastiques. Ils sont capables de résister à une chute de 2,4 mètres \*3 (avec l'étui rigide, 2 mètres \*3 sans l'étui rigide). Ces disques sont également protégés contre les éclaboussures, par exemple en cas de pluie légère.

\*1 Conforme à la norme de résistance à la poussière IP5X et à la

norme de résistance aux éclaboussures IPX4, avec boîtier en silicone et étui rigide.

\*2 Testé conformément à la norme MIL-STD-810G.

\*3 Selon les tests réalisés par Sony ; Chute sur moquette industrielle, sur les 6 faces du disque dur/SSD. Sony ne peut garantir l'intégrité des enregistrements ou du boîtier extérieur face à des dommages éventuels pouvant survenir dans de multiples situations et conditions. Ne le faites pas tomber délibérément et ne le soumettez pas à des chocs.

## **Haute fiabilité**

La double interface (Thunderbolt et USB 3.0) garantit la sécurité des données en cas de problème soudain ou inattendu avec un port.

## **Logiciel de gestion des supports de Sony : Memory Media Utility**

Le logiciel Memory Media Utility, disponible au téléchargement, permet de gérer plus facilement les supports. L'affichage des informations relatives au support incluent le nom du modèle et l'espace libre disponible. La vérification de l'état du disque offre un niveau de sécurité supplémentaire. Le logiciel permet également de sauvegarder du contenu vers trois destinations simultanément avec une fonction de vérification. La bibliothèque permet d'afficher des informations sur tous les périphériques de stockage portables inscrits dans le logiciel.

## **Pré-formaté pour le système exFAT**

Les disques durs sont pré-formatés pour le système exFAT afin d'être compatibles avec une large gamme d'appareils Sony, de Mac et d'ordinateurs Windows.

## **Haute capacité et haute vitesse**

Le modèle PSZ-HB1T/B offre une capacité de 1 To et le modèle

PSZ-HB2T/B une capacité de 2 To. Les 2 To de capacité permettent la sauvegarde et le stockage de fichiers volumineux, par exemple des films au format 4K. Le modèle 2 To est capable de stocker jusqu'à 300 minutes de séquence au format 4K XAVC (60p, 600 Mbit/s)\*. Transfert de données haute vitesse de 138 Mo/s pour les modèles PSZ-HB1T/B et PSZ-HB2T/B.

\*La durée d'enregistrement peut varier selon les conditions d'enregistrement.

## Gallery

