

PWS-100PR1

Station de contrôle de la production



Overview

Contrôle opérationnel en direct de l'unité PWS-4400 en 4K et en HD

La PWS-100PR1 est une station de contrôle de la production 1RU conçue pour contrôler l'unité de stockage multiport AV 4K/HD PWS-4400 lors des opérations en direct. Elle comprend le logiciel de contrôle de la production pré-installé PWA-RPC1 et une carte d'entrée vidéo requise pour prendre en charge cette opération. Un moniteur à écran tactile disponible en option peut améliorer encore davantage l'expérience opérationnelle. Le système offre une grande variété de modes d'affichage, notamment le mode écran partagé, playlist, gestion des clips et mode de découpe. Avec l'unité PWS-4400, la station procure un contrôle total des workflows 4K et HD, pour vous aider à produire des actions en direct de qualité exceptionnelle et les temps forts d'un événement.

Contrôle de l'unité PWS-4400

La station PWS-100PR1 permet le contrôle opérationnel de l'unité PWS-4400. Elle permet de connecter le périphérique de contrôle USB PWSK-4403 pour les séquences au ralenti en direct et de raccorder un moniteur à écran tactile en option.

Grande souplesse d'utilisation

Avec l'unité PWS-4400, la station offre le contrôle intégral des workflows innovants 4K et HD.

Entrées/sorties multiport

La PWS-100PR1 est équipée de deux cartes graphiques pour contrôler jusqu'à 6 entrées transmises à l'unité PWS-4400 (lors de l'utilisation de la PWS-4400 en mode HD). Par ailleurs, la PWS-100PR1 dispose de six ports USB 3.0 vous permettant de connecter des disques durs HDD USB, ainsi que deux ports RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX), un port HDMI et un connecteur DisplayPort v1.1a pour prendre en charge l'affichage.

Features

Flexibilité opérationnelle

La PWS-100PR1 offre une grande flexibilité opérationnelle pour le contrôle de la production en direct, offrant ainsi une grande variété de modes d'affichage, notamment le mode écran partagé, playlist, gestion des clips et mode de découpe.

Options d'affichage et de moniteurs secondaires

La PWS-100PR1 fonctionne à merveille avec un moniteur à écran tactile. Il est également possible de travailler sans moniteur, en utilisant uniquement un petit écran LCD relié à un contrôleur PWSK-4403. Pour davantage de flexibilité, la PWS-100PR1 accepte jusqu'à deux PWSK-4403 connectés à deux moniteurs LCD, en plus d'un moniteur à écran tactile.

Démarrage rapide

La station PWS-100PR1 démarre en moins d'une minute, et vous permet ainsi d'être opérationnel en un rien de temps.

Related products



PWS-4400

Unité de stockage AV
multiport 4K/HD

Gallery

