



## Specifications

### Remarques

Les spécifications sont provisoires et peuvent être modifiées.

### Spécifications techniques

Dimensions (approximatives)	82,5 x 34 x 174,5 mm (L x H x P) sans les parties saillantes maximales
-----------------------------	---

Poids (approximatif)	290 g (boîtier seul)
----------------------	----------------------

Température de fonctionnement	0 °C ~ +40 °C
-------------------------------	---------------

Température de stockage	-20 °C +60 °C ~
-------------------------	-----------------

Consommation électrique	en dessous de 0,2 W
-------------------------	---------------------

Tension d'alimentation	4,2 ~ 6,0 V ; fournie par les caméras
------------------------	---------------------------------------

Entrée/sortie	CAMERA x3 / connecteur TRS de 2,5 mm
	TELECOMMANDE x1 / prise jack TRS de 2,5 mm
	EN OPTION x1 / prise jack TRS de 3,5 mm



## Gallery

