

## SNCA-HRX550EXT/W

Caisson dôme extérieur sans fil



### Overview

Modèles de caméras compatibles:

- SNC-RX550P - SNC-RX530P - SNC- RX570P

Méthode de fixation:

- SNCA-WM20G (murale) - SNCA-CEILING (au plafond) - SNCA-WM20FC (voir la note)

Norme IP:

- IP66

Température de fonctionnement

- De -29°C à +50°C - De -44°C à +50°C si utilisé avec un kit radiateur/ventilateur optionnel (SNCA-HEATER)

Voltage:

- 24 volts CA

Accessoires optionnels:

- SNCA-CLEAR/2 (fourni) - SNCA-TINTED/2 - SNCA-HEATER

### Related products



#### **SNC- VB600**

Caméra fixe  
720p/60 ips avec  
technologie IPELA



#### **SNC- EP521**

Caméra réseau PTZ  
avec définition  
standard (PAL)



#### **SNC- EP580**

Caméra mobile  
1080p/30 ips – Série E



#### **SNC- ER521**

Caméra réseau dôme  
rapide définition  
standard (PAL)

ENGINE EX™ - série V



## **SNC- ER550**

Caméra Rapid Dome  
720p/30 ips série E



## **SNC- ER580**

1080p/30 fps Rapid  
Dome Camera - E  
Series

## Gallery

