

SZC-4002 / SZC-4002M / SZC-4002W

Mise à jour de HFR pour les caméras F65, F55 et HDC-4300



Overview

SZC-4002, SZC-4002M et SZC-4002W sont les licences logicielles du logiciel HFR fonctionnant avec les processeurs de bande de base BPU-4000 ou BPU-4500 (BPU-4500A compris).

L'installation des licences SZC-4002, SZC-4002M et SZC-4002W sur le BPU-4000 ou le BPU-4500 (BPU-4500A compris) permet une sortie d'image High Frame Rate, lorsque celui-ci est connecté à une caméra à enregistrement sur carte mémoire PMW-F55, à une caméra de cinéma numérique F65 ou à une caméra couleur HDC-4300. Il vous est ainsi possible de transférer et d'effectuer un traitement des signaux des images HFR.

Ces licences vous confèrent un haut degré de flexibilité pour acheter les équipements dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin, avec la garantie que votre processeur de bande de base est évolutif pour répondre à vos besoins en constant changement.

La licence SZC-4002 est valable sans limite de temps.

La licence SZC-4002M est valable 30 jours.

La licence SZC-4002W est valable 7 jours.

Clé d'activation pour les logiciels pré-installés.

Related products



HDC-4300

Caméra système
4K/HD



PMW-F55

Caméra CineAlta avec
capteur CMOS 4K
Super 35 mm
permettant
l'enregistrement
d'images HD, 2K et 4K
sur carte mémoire
SxS et la sortie au
format RAW 4K/2K
16 bits



F65

Caméra SRMASTER
dotée d'un capteur
CMOS 8K Super
35 mm



BPU-4000

Processeur de bande
de base 4K



BPU-4500

Processeur de bande
de base 4K / HD pour
réseau IP



BPU- 4500A

Processeur de bande
de base 4K/HD pour la
production en réseau
IP

Gallery

