

## Tablets for TEOS

Tablettes Android\* haut de gamme optimisées pour les applications professionnelles



### Overview

#### **Le pouvoir au bout des doigts**

Disponibles dans quatre tailles d'écran, ces tablettes complètent avec élégance les salles de conférence, les petits espaces, les salles de réunion et les espaces d'accueil, et facilitent le contrôle des applications d'affichage dynamique. Les écrans 7" et 10" sont parfaitement adaptés à la réservation de salles et à la gestion des salles de réunion, tandis que les écrans 15" et 22" sont idéaux pour faire office de réceptionniste virtuel.

Chaque tablette au design durable est dotée d'un puissant processeur et d'un écran tactile capacitif qui assure un fonctionnement fluide et réactif 24 h/24 et 7 j/7. Elles disposent de nombreuses options de réseau, ainsi que de la fonction Power over Ethernet (modèles 7", 10" et 15") qui facilite l'installation sans avoir recours à des prises d'alimentation CA et des câbles supplémentaires.

\* Les tablettes pour TEOS sont des produits tiers non fabriqués par Sony.

### Features

#### **Installation simple**

Ne nécessite aucune alimentation CA\* et conforme aux normes VESA pour fixation murale.

## **Ecran clair et lumineux**

Le panneau IPS de haute qualité de la tablette offre une vision claire et nette des informations concernant les réunions.

## **Fonctionnement fiable 24 h/24 et 7 j/7**

Cette tablette Android de qualité commerciale est optimisée pour les applications professionnelles et B2B exigeantes de manière à permettre un fonctionnement fiable 24 h/24 et 7 j/7.

## **Fonctionnement rapide et réactif**

Le puissant processeur de la tablette assure un fonctionnement fluide et réactif.

## **Ecran tactile avec fonction multi-point**

L'écran tactile de haute qualité permet un fonctionnement multipoint, ce qui offre davantage de souplesse pour les commandes gestuelles.

## **Options de connectivité polyvalentes**

Connectez-vous aux réseaux d'entreprise via LAN ou Wi-Fi. Utilisez un port USB pour installer des applications ou procéder à des mises à jour du système.

## **Power over Ethernet**

La prise en charge de la technologie PoE (Power over Ethernet) simplifie l'installation et limite les besoins en matière de câblage.

## **Montage VESA flexible**

Le matériel de fixation VESA complet permet une installation simple, sûre et permanente contre un mur ou sur un bureau.

## **Identification RFID**

L'intégration au lecteur RFID (TEB-RFID) permet de contrôler les identifications. Un simple contact avec une carte ou une balise NFC suffit pour traiter instantanément les informations.

## Specifications

### Type de panneau

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Taille (diagonale) | TEB-7XPL : 7 po     |
|                    | TEB-10XPL : 10,1 po |
|                    | TEB-10SLB : 10,1 po |
|                    | TEB-15XP : 15,6 po  |
|                    | TEB-22XP : 21,5 po  |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Résolution | TEB-7XPL : 1024 x 600      |
|            | TEB-10XPL : 1280 x 800     |
|            | TEB-10SLB : 1280 x 800 IPS |
|            | TEB-15XP : 1920 x 1080     |
|            | TEB-22XP : 1920 x 1080     |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Luminosité | TEB-7XPL : 240 cd/m <sup>2</sup>  |
|            | TEB-10XPL : 500 cd/m <sup>2</sup> |
|            | TEB-10SLB : 500 cd/m <sup>2</sup> |
|            | TEB-15XP : 300 cd/m <sup>2</sup>  |
|            | TEB-22XP : 250 cd/m <sup>2</sup>  |

|             |  |
|-------------|--|
| Utilisation | Utilisation commerciale 24 h/24 et 7 j/7 |
|-------------|--|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Angle de visualisation | TEB-7XPL : H 140° / V 130°  |
|                        | TEB-10XPL : H 160° / V 160° |
|                        | TEB-10SLB : H 160° / V 160° |
|                        | TEB-15XP : H 170° / V 170°  |
|                        | TEB-22XP : H 160° / V 160°  |

TEB-7XPL : capacitive projetée

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
|                     | (5 points)                      |
|                     | TEB-10XPL : capacitive projetée |
|                     | (5 points)                      |
| Technologie tactile | TEB-10SLB : capacitive projetée |
|                     | (5 points)                      |
|                     | TEB-15XP : capacitive projetée  |
|                     | (10 points)                     |
|                     | TEB-22XP : capacitive projetée  |
|                     | (10 points)                     |

---

## Système et connectivité

|            |  |
|------------|--|
|            | TEB-7XPL : Cortex A53, huit cœurs, RK3368H   |
|            | TEB-10XPL : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288 |
| Processeur | TEB-10SLB : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288 |
|            | TEB-15XP : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288  |
|            | TEB-22XP : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288  |

---

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Mémoire système | SDRAM DDR3 de 2 Go |
|-----------------|--------------------|

---

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | TEB-7XPL : Flash eMMc de 16 Go  |
|                  | TEB-10XPL : Flash eMMc de 16 Go |
| Stockage interne | TEB-10SLB : Flash eMMc de 8 Go  |
|                  | TEB-15XP : Flash eMMc de 16 Go  |

---

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | TEB-22XP : Flash eMMC de 16 Go   |
| Stockage externe       | TEB-7XPL : -   |
|                        | TEB-10XPL : Logement pour carte SD   |
|                        | TEB-10SLB : Logement pour carte SD   |
|                        | TEB-15XP : Logement pour carte SD  |
|                        | TEB-22XP : Logement pour carte SD  |
| Système d'exploitation | Android 6  |
| Ports E/S              | TEB-7XPL : Micro-USB / USB / RJ45 / Connecteur POGO (en bas) / Entrée 12 VCC   |
|                        | TEB-10XPL : Micro-USB / USB / Sortie HDMI / Port GPIO / Sortie audio 3,5 mm / RJ45 / Connecteur POGO (3 sur les côtés) / Entrée 12 VCC |
|                        | TEB-10SLB : Port USB Express, (Micro) USB, Sortie HDMI / Connecteur POGO (3 sur les côtés)   |
|                        | TEB-15XP : Micro-USB / USB / Sortie HDMI / SPDIF / Port GPIO / Sortie audio 3,5 mm / RJ45 / Connecteur POGO (3 sur les côtés)          |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>/ Entrée 12 V CC<br/>         TEB-22XP : Micro-USB / USB /<br/>         Sortie HDMI / SPDIF / Sortie audio<br/>         3,5 mm / RJ45 / Connecteur POGO<br/>         (3 sur les côtés) / Entrée 12 V CC</p>  |
| Réseau              | <p>TEB-7XPL : LAN RJ45 / Wi-Fi /<br/>         BT 4.2<br/>         TEB-10XPL : LAN RJ45 / Wi-Fi / BT<br/>         version 4.2<br/>         TEB-10SLB : LAN RJ45 / Wi-Fi / BT<br/>         version 4.2<br/>         TEB-15XP : LAN RJ45 / Wi-Fi /<br/>         BT 4.2<br/>         TEB-22XP : LAN RJ45 / Wi-Fi /<br/>         BT 4.2</p>  |
| Prise en charge PoE | <p>TEB-7XPL : Commutateur PoE+<br/>         IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé)<br/>         TEB-10XPL : Commutateur PoE+<br/>         IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé)<br/>         TEB-10SLB : Commutateur PoE+<br/>         IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé)<br/>         TEB-15XP : Commutateur PoE+<br/>         IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé)<br/>         TEB-22XP : IEEE 802.3bt Type 3<br/>         pour Commutateur PoE++</p> |

## Caractéristiques audio et vidéo

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Prise en charge vidéo | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV  |
| Prise en charge audio | MP2, MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF  |
| Prise en charge photo | JPG, BMP, GIF  |
| Microphone            | TEB-7XPL : en option<br>TEB-10XPL : oui<br>TEB-10SLB : oui<br>TEB-15XP : oui<br>TEB-22XP : oui               |
| Haut-parleur          | TEB-7XPL : 2 x 2 W<br>TEB-10XPL : 2 x 2 W<br>TEB-10SLB : 2 x 3 W<br>TEB-15XP : 2 x 3 W<br>TEB-22XP : 2 x 3 W |

## Capacité

|           |   |
|-----------|---|
| Caissons  | Boîtier en plastique  |
| Barre LED | TEB-7XPL : oui, mais non utilisée pour TEOS<br>TEB-10XPL : latérale<br>TEB-10SLB : Surround<br>TEB-15XP : -<br>TEB-22XP : - |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Couleur                | <p>TEB-7XPL : Noir</p> <p>TEB-10XPL : Noir et blanc</p> <p>TEB-10SLB : Noir et blanc</p> <p>TEB-15XP : Noir</p> <p>TEB-22XP : Noir</p>  |
| Poids                  | <p>TEB-7XPL : 500 g</p> <p>TEB-10XPL : 650 g</p> <p>TEB-10SLB : 610 g</p> <p>TEB-15XP : 1 300 g</p> <p>TEB-22XP : 4 200 g</p>   |
| Dimensions (L x H x P) | <p>TEB-7XPL : 188 x 120 x 24 mm</p> <p>TEB-10XPL : 255 x 181 x 25 mm</p> <p>TEB-10SLB : 255 x 181 x 25 mm</p> <p>TEB-15XP : 388 x 242 x 28 mm</p> <p>TEB-22XP : 531 x 322 x 35 mm</p> |
| Support de fixation    | <p>TEB-7XPL : modèle unique VESA</p> <p>TEB-10XPL : VESA 75</p> <p>TEB-10SLB : VESA 75</p> <p>TEB-15XP : VESA 100</p> <p>TEB-22XP : VESA 100</p>                                      |
| Alimentation           | <p>TEB-7XPL : 12 V / 2 A (UE, Royaume-Uni, États-Unis)</p> <p>TEB-10XPL : 12 V / 2 A (UE, Royaume-Uni, États-Unis)</p> <p>TEB-10SLB : 12 V / 2 A</p>                                  |

TEB-15XP : 12 V / 2 A (UE,  
Royaume-Uni, États-Unis)  
TEB-22XP : 12 V / 5 A

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Consommation<br>électrique | TEB-7XPL : 4 ~ 11 W<br>TEB-10XPL : 10 ~ 20 W<br>TEB-10SLB : 10 W ~ 19,5 W max.<br>TEB-15XP : 10 ~ 20 W<br>TEB-22XP : 30 ~ 45 W |
|----------------------------|--|

## Compatibilité Manage for TEOS (licences en option)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Réservation de salle | TEM-TA10 |
|----------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Affichage dynamique | TEM-TA10 |
|---------------------|----------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Enregistrement des<br>visiteurs | TEM-TA10 |
|---------------------------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TV professionnelle | TEM-TA10 |
|--------------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Orientation | TEM-TA10 |
|-------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Contrôle de salle | TEM-TA10 |
|-------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Questionnaire | TEM-TA10 |
|---------------|----------|

## Accessoires

|                |  |
|----------------|--|
| TEB-RFID       | Lecteur RFID/NFC 13,56 MHz<br>(compatible avec les marques Mifare et Européennes)  |
| GM-75          | Support de fixation en verre pour<br>TEB-7XPL, TEB-10XPL et TEB-10SLB              |
| WM-25          | Support de fixation murale VESA<br>75/100, compatible avec toutes les<br>tablettes |
| WM-75          | Support de bureau pour tablettes<br>VESA 75 pour TEB-7XPL, TEB-10XPL et TEB-10SLB  |
| WM-100         | Support de bureau pour tablettes<br>VESA 100 pour TEB-15XP et TEB-22XP             |
| TDS-100        | Support de bureau pour tablettes<br>VESA 100 pour TEB-15XP et TEB-22XP             |
| CAB-RJ45-TAB   | Câble RJ45 accroché pour<br>tablettes montées                                      |
| KIO-10DSQPL-NT | Kiosque pour tablettes pour TEB-10XPL et TEB-10SLB                                 |
| KIO-22DSK-NT   | Kiosque pour tablettes pour TEB-22XP   |

---

## Autre

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | TEB-7XPL : 3 ans avec service d'échange à neuf contre un nouveau modèle  |
|                   | TEB-10XPL : 3 ans avec service d'échange à neuf contre un nouveau modèle |
| Garantie standard | TEB-10SLB : 3 ans avec service d'échange à neuf contre un nouveau modèle |
|                   | TEB-15XP : -   |
|                   | TEB-22XP : -   |

---

## Gallery

