

UNI-ID7T3

Caisson de caméra encastré en verre teinté



Overview

Caisson d'intérieur en verre teinté à encastrement plafond pour caméras de sécurité à dôme

Le caisson d'intérieur à encastrement plafond de 17,8 cm de diamètre est utilisé pour les caméras SNC-RZ25N, RZ30N, RZ50N et la série SNC-RX. Il est doté d'un dôme teinté et d'une garniture circulaire blanche. Pas d'électronique. Interfaçage (Ethernet, capteur, E/S, alimentation fournie par l'utilisateur).

Anti-reflets

Dôme inférieur en polycarbonate teinté de 17,8 cm de diamètre.

Features

Discret

Garniture circulaire blanche.

Fixation au plafond

Partie supérieure en métal adapté aux chambres de répartition d'air.

Gallery

