

UP-D25MD

Imprimante numérique couleur
A6



Overview

Impression par sublimation thermique pour obtenir une qualité d'image optimale

L'UP-D25MD succède au modèle UP-D23MD. Notre objectif était de concevoir une imprimante conviviale tout en améliorant la qualité d'image (jusqu'à 423 dpi, logiciel de réglage des couleurs) et en offrant un grand choix de supports (standard / lamination). L'UP-D25MD bénéficie d'un design plus compact.

Parfaite adaptation aux chariots endoscopiques modernes

L'UP-D25MD a été conçu pour s'adapter aux chariots endoscopiques modernes d'une largeur d'à peine 212 mm. La position du pied est la même que sur l'UP-D23MD.

Utilisation conviviale

L'écran LCD et les touches sont fixés au panneau avant de l'appareil. Tous les réglages sont simples et rapides.

Impression par sublimation thermique avec lamination

Cette imprimante produit des rapports durables dans le temps pour une conservation et une utilisation à long terme. Grâce à notre technologie intelligente « encre à la consommation de papier », vous ne manquez jamais d'encre tant qu'il reste du papier dans l'imprimante.

Chargement frontal simple

L'UP-D25MD permet un remplacement facile et rapide des consommables (y compris le ruban), et ce même dans des espaces exigus. Pas besoin d'accéder à l'imprimante par le haut, les côtés ou l'arrière.

Fonctions de réglage des couleurs

Les couleurs des écrans chirurgicaux sont reproduites avec une grande précision sur votre impression, permettant ainsi aux utilisateurs d'interpréter les événements de manière fiable grâce à des couleurs nuancées et réalistes.

Supports compatibles

Pour le confort de l'utilisateur, l'UP-D25MD est compatible avec les UPC-21L et 21 S

Fonction d'impression sans fil

En utilisant le système d'impression sans fil UPA-WU10* en option, vous bénéficierez d'une connexion sans câble entre l'imprimante numérique Sony avec port de sortie USB 5 V* *, l'arceau mobile et d'autres dispositifs d'imagerie médicale.

* La disponibilité du produit UPA-WU10 peut varier en fonction de l'espace de vente. Pour de plus amples informations, contactez le bureau de ventes Sony le plus proche ou un distributeur agréé.

** Pour de plus amples informations concernant les imprimantes compatibles, contactez le bureau ou le distributeur agréé Sony le plus proche.

Features

Impression par sublimation thermique

La technologie d'impression par sublimation thermique assure une impression d'images de qualité photographique, une bien meilleure qualité d'impression que le jet d'encre. La couche de lamination supplémentaire protège vos impressions contre les

éclaboussures et autres dommages. Les rapports chirurgicaux, notamment les images d'opérations chirurgicales, sont produits dans une qualité de type photographique.

Compatible avec deux types de supports

Tout d'abord, il existe le support standard pour des impressions simples et de qualité. Puis, les consommables laminés pour garantir la couche protectrice. Ce support est résistant à la lumière, à la chaleur, à l'eau, à l'humidité et aux traces de doigts. Le résultat : une résistance à long terme et une qualité d'image supérieure.

Position polyvalente du pied

La position du pied du modèle UP-D25MD (fixation au chariot médical) est la même que celle du modèle D23MD. Par conséquent, il est très facile pour le personnel médical de remplacer l'imprimante UP-D23MD par l'UP-D25MD

Fonctions de réglage des couleurs

L'UP-D25MD offre un éventail de fonctions pour perfectionner la couleur de l'image de sortie. Le changement apporté à une couleur peut être enregistré et utilisé à nouveau à l'aide des touches du panneau avant.

Réglage des couleurs avec le mode HSV (nuance, saturation et valeur)

Outre le réglage normal des couleurs (RVB) pour les contrastes sombres ou clairs, l'UP-D25MD dispose également de la fonction HSV. Cette fonction garantit qu'une seule couleur sélectionnée est réglée à la fois.

Conformité aux normes médicales

Ce produit est distribué aux Etats-Unis et en Europe en tant que dispositif médical et répond aux normes de sécurité des produits (p. ex. IEC 60601-1).

Pour de plus amples informations, contactez le bureau de

ventes ou le distributeur agréé Sony le plus proche.

Fonction d'impression sans fil*

Le système d'impression sans fil UPA-WU10 en option permet une connexion sans câble entre l'UP-D25MD et les endoscopes chirurgicaux, les systèmes d'échographie et d'autres dispositifs d'imagerie médicale. Cela en fait un outil indispensable pour les environnements cliniques, où les applications sont constamment déplacées entre les différentes salles de traitement et d'opération. Cette solution d'impression sans fil tout-en-un répond également au problème du manque d'espace sur les chariots médicaux, en permettant la connexion entre un dispositif d'imagerie médicale et une imprimante externe, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un long câble USB.

* Cette fonction est disponible pour les imprimantes numériques Sony avec le port de sortie USB 5 V de type A. Pour de plus amples informations concernant la compatibilité, contactez le bureau ou le distributeur agréé Sony le plus proche.

Specifications

Spécifications générales

Méthode d'impression	Impression par sublimation thermique
Résolution	423 dpi
Traitement des données	Traitement 8 bits (256 niveaux) chacun pour le jaune, le magenta et le cyan
Résolution de l'imprimante en pixels	21L / 24LA : 2100 x1600 points 21 S / 24SA : 1600 x 1200 points

Format d'impression	21L / 24LA : 126 x 96 mm (5 x 3 3/4 pouces) 21 S/ 24SA : 96 x 72 mm (3 3/4 x 2 7/8 pouces)
Vitesse d'impression	21 L21S 24LA 24SA environ 29 sec. environ 19 sec. environ 36 sec. (à confirmer) environ 25 sec. (à confirmer)
Interface	USB Haute vitesse (USB 2.0)
Capacité du bac à papier	Taille L : max. 50 feuilles Taille S : max. 80 feuilles
Alimentation requise	De 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz
Courant d'entrée	1,7-1,0 A
Température de fonctionnement	5 à 35 (degrés Celsius)
Humidité de fonctionnement	20 % à 80 % (sans condensation)
Température de stockage et de transport	-20 à 60 (degrés Celsius)
Humidité de stockage et de transport	De 20 à 80 % (sans condensation)
	Environ 212 (L) x 98 (H) x 398

Dimensions	(P) mm 8 3/8 (L) x 3 7/8 (H) x 15 5/8 (P) pouces
------------	---

Poids	Env. 5,5 kg
-------	-------------

Consommables	UPC-21L : Pack d'impression couleur (taille L, 50 feuilles x 4) UPC-21S : Pack d'impression couleur (taille S, 80 feuilles x 3) UPC-24LA : Kit d'impression couleur laminé (taille L, 40 feuilles x 4) UPC-24SA : Kit d'impression couleur laminé (taille S, 60 feuilles x 3)
--------------	--

Accessoires

CD-ROM (1)

Pilote d'imprimante

Manuel d'utilisation
(PDF) [22 langues]

Avant d'utiliser cette
imprimante
[22 langues]

Bac à papier (1)

Butée (1)

Cartouche de
nettoyage (1)

Câble USB (1)

Gallery



