

VPL-CW276

Projecteur d'installation WXGA
5 100 lumens



Overview

Extrêmement lumineux, images haute résolution, configuration simple et faibles coûts de fonctionnement pour les écoles ou les salles de réunion

Le VPL-CW276 offre une grande flexibilité d'installation, une bonne efficacité énergétique avec un faible coût total de fonctionnement et une qualité d'image élevée, le tout dans un design élégant qui se fond parfaitement dans n'importe quel décor.

Les fonctions de correction d'images et la fonctionnalité « Lens Shift »/zoom permettent aux utilisateurs d'adapter facilement n'importe quelle image à l'écran, même avec un angle de projection décalé.

De plus, ces projecteurs d'installation ont été conçus pour garantir une efficacité énergétique optimale avec un faible coût total de fonctionnement. Ils sont dotés d'une fonction automatique d'économie d'énergie, d'une fonction de suppression temporaire de l'image avec technologie de contrôle de la lampe, d'une lampe longue durée, le tout avec une faible consommation électrique.

Tous les modèles fournissent des images de haute qualité. Le

VPL-CW276 offre une luminosité de 5 200 lumens* et une haute qualité d'image avec résolution WXGA.

Le VPL-CW276 est doté de toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre de Sony, notamment en termes de simplicité d'installation et d'utilisation, d'efficacité énergétique, de maintenance et de qualité d'image. Il est idéal pour les salles de classe et de conférence de moyenne à grande taille, ainsi que pour de nombreux autres environnements similaires.

* ISO 21118

Features

Images claires et lumineuses avec une luminosité allant jusqu'à 5 100 lumens

L'indice CLO élevé du vidéoprojecteur garantit des présentations claires et lisibles dans une salle de classe ou de réunion. Vous avez le choix entre trois modes de luminosité adaptés à différents environnements : Elevé pour des présentations à prédominance blanche dans des pièces lumineuses, Standard pour un usage quotidien et Mode auto qui règle la luminosité de la lampe pour obtenir une qualité d'image et une efficacité optimales, en fonction de l'image projetée.

Rapport de projection de 1,32: 1 à 1,91:1

Rapport de projection de 1,32: 1 à 1,91 :1, ce qui permet l'installation dans la plupart des grandes salles de classe ou de réunion.

Objectif haute résolution

L'objectif ACF (Advanced Crisp Focus) haute résolution offre un large diamètre et une netteté sans précédent pour garantir des images claires et nettes.

Correction d'objectif précis

Grâce à cette fonctionnalité, le vidéoprojecteur peut être placé

plus près du plafond, ou décalé horizontalement pour éviter les obstacles au plafond.

Technologie 3LCD BrightEra™

Le système de panneaux 3LCD du vidéoprojecteur intègre la technologie avancée BrightEra™ de Sony. Voyez la différence et bénéficiez d'une qualité d'image homogène haute résolution et d'une luminosité élevée, ainsi que d'une technologie de panneau plus fiable.

Résolution WXGA pour des présentations au niveau de détail bluffant

La résolution WXGA (1280 x 800) 16:10 offre des images nettes et détaillées et convient parfaitement aux présentations réalisées directement à partir d'un ordinateur portable ou d'un PC.

Fonctionnement plus silencieux

Le bruit du ventilateur est réduit par rapport aux modèles précédents, pour un fonctionnement encore plus silencieux.

Faites des économies d'énergie en appuyant simplement sur un bouton

Appuyez sur le bouton ECO MODE du vidéoprojecteur ou de la télécommande pour accéder instantanément à toute une sélection de paramètres d'économie d'énergie.

Baisse automatique de la luminosité

La luminosité du vidéoprojecteur s'abaisse automatiquement lorsqu'aucun signal d'entrée n'est détecté, ou après un laps de temps prédéfini. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et de réaliser des économies sur la facture d'électricité. La luminosité revient instantanément au maximum lorsqu'un signal d'entrée est détecté.

Suppression temporaire de l'image

Appuyez sur un bouton de la télécommande du vidéoprojecteur pour une suppression temporaire et instantanée de l'image à

l'écran. Appuyez une seconde fois pour rallumer l'appareil et continuer votre présentation.

Correction automatique verticale et horizontale du trapèze

La distorsion trapézoïdale jusqu'à +/- 30 degrés verticalement et jusqu'à +/- 20 degrés horizontalement peut être corrigée numériquement via le menu à l'écran et/ou la télécommande. La géométrie des images projetées est ainsi conservée, même dans des espaces restreints.

Correction géométrique avancée

Chaque angle ou côté des images peut être capturé et réglé pour rentrer dans un vrai carré, atout précieux lorsque le vidéoprojecteur est en position décalée.

Smart APA (alignement automatique des pixels)

Lorsque le vidéoprojecteur est connecté à un PC, les valeurs de Phase, Pas et Déplacement sont automatiquement ajustées. Elles peuvent également être ajustées manuellement.

Recherche automatique d'entrées

Le vidéoprojecteur détecte automatiquement l'entrée requise, pour une configuration simplifiée et un gain de temps non négligeable.

Mélangeur audio

Le vidéoprojecteur peut choisir entre deux sources audio, et les transmet au système d'amplification de la pièce via une sortie audio variable.

Arrêt sur image

La fonction d'arrêt sur image s'avère extrêmement utile si vous devez consulter des documents sur votre PC sans que votre audience ne s'en aperçoive. Faites un arrêt sur l'image actuellement projetée et utilisez votre ordinateur indépendamment du vidéoprojecteur.

Rapprochez-vous avec le zoom numérique

Agrandissez instantanément jusqu'à 4 fois une zone sélectionnée de l'écran pour obtenir un gros plan des images depuis un PC connecté.

Fonction « Off and Go »

Appuyez sur un bouton à la fin de la présentation pour éteindre instantanément le vidéoprojecteur, sans passer par un processus parfois long de mise hors tension.

Mise sous/hors tension directe

Plus besoin de passer par un mode Veille lorsque vous allumez votre vidéoprojecteur : celui-ci est activé dès sa mise sous tension.

Sécurité intégrée

Plusieurs dispositifs de sécurité protègent votre investissement, notamment la protection par mot de passe et des points antivol.

Specifications

Affichage

Affichage

Système 3LCD

Dispositif d'affichage

Taille de l'image

3 panneaux LCD BrightEra™ de 19 mm (0,75 pouces), format d'image : 16:10

Nombre de pixels

3,072,000 (1280 x 800 x 3) pixels

Objectif

Mise au point	Manuelle
Zoom : motorisé/manuel	Manuelle
Zoom : rapport	Env. 1,45 x
Rapport de distance de projection	1,32.1 à 1,91:1
Correction d'objectif : motorisée/manuelle	Manuelle
Correction d'objectif : plage verticale	+/- 5 %
Correction d'objectif : plage horizontale	+/- 3%

Eclairage

Type	Lampe au mercure ultra-haute pression
Nbre de watts	280 W

Fréquence recommandée de remplacement de la lampe*1

Mode lampe : Elevé	3000 H
--------------------	--------

Mode lampe :	4000 H
Standard	

Cycle de nettoyage/remplacement du filtre (max.) *1

Cycle de nettoyage/remplacement du filtre (max.)	A effectuer en même temps que le remplacement de la lampe
--	---

Taille de l'écran

Taille de l'écran	1,02 m à 7,62 m (40 à 300 pouces) (mesurée en diagonale)
-------------------	---

Luminosité

Mode lampe : Elevé	5200 lm
--------------------	---------

Mode lampe :	4200 lm
Standard	

Indice CLO (luminosité couleur)

Mode lampe : Elevé	5200 lm
--------------------	---------

Mode lampe :	4200 lm
Standard	

Rapport de contraste (blanc total / noir total) *2

Rapport de contraste
(blanc total/noir total) 3000:1

Haut-parleur

Haut-parleur 10 W x 1 (monaural)

Fréquence de balayage

Horizontal De 19 kHz à 92 kHz

Vertical De 48 Hz à 92 Hz

Résolution de l'écran

Entrée du signal PC Résolution maximale : UXGA 1600 x 1200 points *3

Entrée du signal vidéo NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i

Système couleur

Système couleur NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43,

PAL-M, PAL-N, PAL60

Correction automatique du trapèze (Max.)

Vertical +/- 30°

Horizontal +/- 20°

Langue de l'interface

Langue de l'interface 24 langues (anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, néerlandais, norvégien, suédois, thaï, arabe, turc, polonais, vietnamien, farsi, finnois, indonésien, hongrois, grec)

ENTREE/SORTIE (Ordinateur/Vidéo/Contrôle)

ENTREE A Connecteur d'entrée RVB / Y PB
PR : Mini sub-D 15 broches (femelle)
Connecteur pour entrée audio :
Mini-jack stéréo

ENTREE B Connecteur d'entrée RVB : Mini
sub-D 15 broches (femelle)

	Connecteur pour entrée audio : Mini-jack stéréo
ENTREE C	Connecteur d'entrée HDMI® : HDMI® 19 broches, compatible HDCP
ENTREE D	Connecteur d'entrée HDMI® : HDMI® 19 broches, compatible HDCP
Entrée VIDEO	Connecteur d'entrée vidéo : Jack à broche Connecteur pour entrée audio : Jack à broche (x2)
SORTIE	Connecteur de sortie moniteur *4 : Mini sub-D 15 broches (femelle) Connecteur de sortie audio *5 : Mini jack stéréo (sortie variable)
TELECOMMANDE	Sub-D 9 broches (mâle)/RS232C
LAN	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

Spécifications acoustiques

Mode lampe :	34 dB
Standard	

Température d'utilisation / Humidité en

fonctionnement

Température d'utilisation / Humidité en fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F) / de 20 % à 80 % (sans condensation)
--	--

Température de stockage / Humidité de stockage

Température de stockage / Humidité de stockage	De -10 °C à +60 °C (de 14 °F à +140 °F) / 20 % à 80 % (sans condensation)
--	---

Alimentation

Alimentation	De 100 V à 240 V CA, de 4 A à 1,7 A, 50 Hz/60 Hz
--------------	--

Consommation électrique

De 100 V à 120 V CA	Mode lampe : Elevé : 395 W
---------------------	----------------------------

De 220 V à 240 V CA	Mode lampe : Elevé : 372 W
---------------------	----------------------------

Consommation électrique (mode veille)

De 100 V à 120 V CA	0,5 W (lorsque le mode veille est réglé sur « Bas »)
---------------------	--

De 220 V à 240 V CA	0,5 W (lorsque le mode veille est réglé sur « Bas »)
---------------------	--

Consommation électrique (mode veille sur réseau)

De 100 V à 120 V CA	3,0 W (LAN) (lorsque le mode veille est réglé sur « Standard »)
---------------------	---

De 220 V à 240 V CA	3,0 W (LAN) (lorsque le mode veille est réglé sur « Standard »)
---------------------	---

Mode veille / Mode veille sur réseau activé

Mode veille / Mode veille sur réseau activé	Au bout de 10 minutes environ
---	-------------------------------

Dissipation de la chaleur

De 100 V à 120 V CA	1 348 BTU/h
---------------------	-------------

De 220 V à 240 V CA	1 269 BTU/h
---------------------	-------------

Dimensions (L x H x P)

Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes)	Env. 406 × 113 × 330,5 mm
---	---------------------------

Poids

Poids	Env. 5,7 kg (13 lb)
-------	---------------------

Accessoires fournis

Télécommande	RM-PJ8
--------------	--------

Accessoires optionnels

Lampe de remplacement	LMP-C280
-----------------------	----------

Remarques

*1	Ces chiffres concernant l'entretien ne sont donnés qu'à titre informatif et ne sont pas garantis. Ils dépendent de l'environnement et des méthodes d'utilisation du vidéoprojecteur.
----	--

*2	Valeur moyenne.
----	-----------------

*3	Disponible pour le signal VESA de suppression réduit.
----	---

*4	A partir de l'ENTREE A et de l'ENTREE B.
----	--

*5

Agit en tant que fonction du mélangeur audio. Sortie d'un canal sélectionné ; non disponible en mode veille

Informations
environnementales
pour les clients aux
Etats-Unis

La lampe présente dans ce produit contient du mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut être soumise à des réglementations environnementales spécifiques. Pour plus d'information concernant l'élimination ou le recyclage du produit, contactez vos autorités locales ou rendez-vous sur www.sony.com/mercury.

Gallery

