

VPL-VW760ES

Projecteur Home Cinéma SXRD
4K avec source lumineuse laser,
luminosité de 2 000 lumens,
contraste ∞ :1 et compatibilité
HDR



Overview

Projecteur Home Cinéma compact offrant une résolution 4K native, avec source lumineuse laser

Parfait pour s'intégrer à votre salle Home Cinéma, le VPL-VW760ES donne vie aux films avec des couleurs et un niveau de détails et de contraste extraordinaires, comme si vous étiez au cinéma. Ce projecteur Home Cinéma compact associe une source lumineuse laser performante et la même technologie de panneaux SXRD 4K de Sony que l'on trouve sur nos projecteurs de cinéma professionnels.

Les images 4K natives nettes et détaillées (4096 x 2160) offrent une résolution quatre fois supérieure à la Full HD et vous plongent au cœur de l'action avec un réalisme incroyable. Le VPL-VW760ES est doté d'un objectif asphérique à l'avant, offrant une plus grande plage de mise au point et restituant des détails infiniment précis dans chaque recoin de l'écran.

Vous pourrez admirer des couleurs aussi riches qu'au cinéma, des mouvements fluides et un contraste spectaculaire. Appréciez chaque seconde des scènes d'action avec une luminosité de 2 000 lumens, pour des images éclatantes.

L'évolutivité de ce projecteur est garantie par sa compatibilité avec les dernières normes 4K, y compris avec les cadences

élevées (High Frame Rate) et le HDR (High Dynamic Range, plage dynamique élevée). Vous êtes ainsi assuré de présenter vos contenus actuels et à venir dans une qualité exceptionnelle.

Features

Visionnez plus longtemps des images éclatantes grâce au laser Z-Phosphor™

Le VPL-VW760ES utilise une source de lumière laser Z-Phosphor™, à la fois ultra-pure et fiable. Cette source de lumière mise au point par Sony offre des images d'une grande luminosité pendant une durée pouvant atteindre 20 000 heures sans interruption, sans remplacement de lampe et pratiquement sans maintenance.

Panneau SXRD™ 4K natif

Intégrée aux vidéoprojecteurs de cinéma numériques de Sony, la technologie avancée de panneaux SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) garantit la résolution native des images 4K (4096 x 2160), avec quatre fois plus de détails que la Full HD. Les détails les plus subtils sont extrêmement clairs et naturels, sans contours flous ni pixels visibles.

Pour des noirs plus profonds et plus intenses

Les derniers panneaux SXRD 4K offrent même un meilleur contraste, ainsi qu'une résolution 4K native. La projection SXRD offre des noirs riches et profonds, ainsi que des mouvements nets et une image fluide de qualité cinématographique. Les améliorations apportées à la couche de silicone réfléchissant du panneau apportent un contrôle encore meilleur, pour reproduire fidèlement les ombres et les noirs.

Double réglage du contraste

En plus de sa lumière laser qui s'ajuste de manière dynamique, le projecteur intègre également la technologie Iris avancée. Le contrôle du diaphragme comme le laser peuvent être réglés séparément et de manière dynamique, afin d'optimiser la

luminosité dans les scènes sombres ou bien éclairées. Le résultat : des noirs plus profonds que jamais et des couleurs éclatantes et lumineuses quand il le faut. Le contraste dynamique infini insuffle un élan de vie dans chaque scène, avec un haut niveau de détails et de réalisme.

Optimisation numérique de la mise au point

Le projecteur s'appuie sur la technologie numérique, et non optique, pour réaliser une mise au point exceptionnelle. Il utilise pour cela un outil d'optimisation numérique de la mise au point. Celui-ci compense en amont toute dégradation de l'objectif avant de transmettre des images corrigées et optimisées. Ainsi, la mise au point est parfaite même dans les coins de l'image.

Technologie Reality Creation ultra-haute résolution

La technologie Reality Creation exclusive analyse les images jusqu'au niveau des pixels. Elle utilise de puissants algorithmes de correspondance de motifs développés sur plusieurs années de production cinématographique pour améliorer la netteté de l'image sans augmenter le bruit numérique. Elle porte également les films sur Blu-ray Disc™ Full HD ou DVD à un niveau de qualité proche de la 4K.

Compatibilité HDR : chaque image prend vie

Tirez le meilleur parti des Blu-ray UHD et des services de streaming avec la technologie HDR. La vidéo HDR offre un plus large éventail de niveaux de luminosité, qui offre des images à contraste élevé plus réalistes et des couleurs éclatantes. Compatible avec les formats HDR10 et HLG (Hybrid Log-Gamma). Les projecteurs Home Cinéma de Sony reproduisent des couleurs et des contrastes aussi fidèles que possible aux intentions du créateur.

Compatibilité HDMI 18 Gbit/s

Répondant au choix toujours plus vaste de contenus 4K HDR

60p, le VPL-VW760ES est aujourd'hui compatible avec le format HDMI 18 Gbit/s, pour une gradation plus fluide.

Technologie Motionflow™ 4K

Le puissant processeur vidéo du VPL-VW760ES est doté de la technologie Motionflow™ pour des mouvements nets et fluides, même lors de la lecture de contenus 4K. La technologie Motionflow ajoute des images pour réduire l'effet de flou, tout en conservant la luminosité, ce qui la rend idéale pour les contenus sportifs et leurs actions rapides. Les puristes du cinéma peuvent choisir le mode « True Theatre » pour conserver la cadence d'origine de 24 images par seconde.

2 000 lumens pour une luminosité élevée

Ne ratez rien de l'action grâce à une source lumineuse laser de 2 000 lumens, pour des images éclatantes à l'écran.

La fonction de mémoire de la position de l'image conserve vos paramètres

Conservez les paramètres de l'objectif, du zoom et de la fonction de déplacement pour cinq formats d'écran maximum afin de les retrouver facilement. La fonction de mémoire de la position de l'image sauvegarde les paramètres principaux afin que vous puissiez rapidement regarder vos films dans le format adapté. Faites correspondre les formats d'image, notamment pour les formats 16:9 et Cinémascope, et stockez ces paramètres dans le projecteur.

Faites votre choix parmi neuf modes d'image étalonnés

Configurez rapidement l'image selon le contenu que vous regardez ou le jeu auquel vous jouez. Faites votre choix parmi neuf modes d'image étalonnés, avec deux modes Cinéma pour les films, ainsi que les modes Cinéma numérique, Référence, TV, Photo, Jeux, Bright Cinema, et Bright TV. Un outil avancé de réglage des couleurs HSV (nuance, saturation, valeur) vous offre

encore davantage de contrôle.

Specifications

Affichage

Affichage	Système de projection, panneau SXRD 4K
-----------	---

Dispositif d'affichage

Taille de l'image	0,74" (3)
-------------------	-----------

Nombre de pixels	26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels
------------------	-------------------------------------

Objectif

Mise au point	Motorisé
---------------	----------

Zoom	Motorisé (env. x2,06)
------	-----------------------

Lens Shift	Motorisé
	Verticale : +85 % -80 % Horizontale : +/- 31 %

Rapport de projection*1	1:38 : 1 à 2:83 : 1
-------------------------	---------------------

Eclairage

Eclairage	Diode laser
-----------	-------------

Taille de l'écran

Taille de l'écran	1 524 mm à 7 620 mm (60" à 300")
-------------------	----------------------------------

Luminosité

Luminosité	2 000 lm
------------	----------

Indice CLO (luminosité couleur)

Indice CLO (luminosité couleur)	2 000 lm
---------------------------------	----------

Contraste dynamique

Contraste dynamique	∞ :1
---------------------	-------------

Fréquence de balayage

Horizontal	De 19 kHz à 72 kHz
------------	--------------------

Vertical	De 48 Hz à 92 Hz
----------	------------------

Résolution de l'écran*2

Entrée du signal PC	Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels (entrée HDMI uniquement)
---------------------	---

Entrée du signal vidéo	480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
------------------------	---

Langue de l'interface

Langue de l'interface	18 langues (anglais, néerlandais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, turc, polonais, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, arabe)
-----------------------	---

ENTREE/SORTIE (Ordinateur/Vidéo/Contrôle)

HDMI1 / HDMI2*3	Numérique (RVB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
Déclencheur	Mini-jack, 12 V CC max. 100 mA
Télécommande	RS-232C : sub-D 9 broches (mâle)
LAN	RJ45 et 10Base-T/100BASE-TX
ENTREE IR	Mini-Jack
USB	5 V CC, 500 mA max.

Spécifications acoustiques

Spécifications acoustiques	24 dB*4
----------------------------	---------

Température d'utilisation / Humidité en fonctionnement

Température d'utilisation / Humidité en fonctionnement	De 5 °C à 35 °C / de 35 % à 85 % (sans condensation)
--	--

Température de stockage / Humidité de stockage

Température de stockage / Humidité de stockage	De -20 °C à +60 °C / de 10 % à 90 % (sans condensation)
--	---

Alimentation

Alimentation	De 100 V à 240 V CA, de 4,3 A à 1,8 A, 50 Hz/60 Hz
--------------	--

Consommation électrique

Consommation électrique	430 W
Veille	0,4 W (lorsque la fonction d'activation à distance est réglée sur « Off »)
Mode Veille sur réseau	1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à distance est réglée sur « On ») Lorsqu'un terminal LAN n'est pas connecté, il offre un mode de consommation électrique faible (0,5 W).

Mode veille / Mode veille sur réseau activé

Mode veille / Mode veille sur réseau activé	Au bout de 10 minutes environ
---	-------------------------------

3D

Fonction 3D	Oui
Emetteur 3D	Emetteur de radiofréquence intégré TDG-BT500A (en option) Veuillez contacter votre représentant Sony pour obtenir

Lunettes 3D

des informations sur des modèles spécifiques disponibles dans votre région.

Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes)

Dimensions (L x H x P)
(sans les parties saillantes)

560 x 223 x 496 mm
22 1/16 x 8 25/32 x 19 17/32 pouces

Poids

Poids

Env. 20 kg / 44 lb

Accessoires fournis

Accessoires fournis

Télécommande Remote
Commander RM-PJ24 (1)
Piles AA au manganèse (R6) (2)
Cache d'objectif (1)
Câble secteur CA (1)
Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1)
Manuel de référence rapide (1)
Règles de sécurité (1)

Remarques

*1	Taille d'affichage : 16:9
*2	L'image affichée peut être convertie pour certains signaux d'entrée.
*3	Les deux entrées HDMI sont compatibles avec HDCP 2.2 .
*4	Cette valeur est approximative. Varie en fonction des réglages du vidéoprojecteur et des conditions d'utilisation.

Gallery

