

## AD-PCM2

Bonnette anti-vent pour  
enregistreur PCM linéaire PCM-  
M10



### Overview

Outil indispensable sur le terrain, cette bonnette anti-vent a été conçue pour les microphones intégrés PCM-M10. La bonnette permet de réduire le bruit du vent jusqu'à 20 dB et se compose de fourrure synthétique de 15 mm.

- Conçue pour les microphones intégrés PCM-M10
- Réduit le bruit du vent jusqu'à 20 dB
- Composée de fourrure synthétique de 15 mm

## Gallery

