

BKM-341HS

Adaptateur d'entrée HD / SD-SDI



Overview

Amélioration des fonctionnalités des moniteurs LMD

Le BKM-341HS de Sony est une carte d'adaptateur d'entrée HD/SD-SDI pour les moniteurs médicaux et de production d'entrée de gamme LMD.

Features

Entrée HD / SD-SDI

L'unité est dotée d'un connecteur d'entrée BNC prenant en charge la vidéo numérique composante SD-SDI 270 Mbit/s 10 bits 4:2:2 et la vidéo numérique composante HD-SDI 1,48 Gbit/s 10 bits 4:2:2.

Faible consommation électrique

Le BKM-341HS offre une faible consommation électrique d'environ 1,8 W, il peut donc être alimenté par le moniteur.

Installation facile et encombrement réduit

Vous pouvez connecter l'adaptateur BKM-341HS directement sur votre moniteur. Son faible encombrement permet de l'utiliser avec de nombreuses configurations.

Specifications

Entrée

Entrée SDI	BNC (x1) Impédance d'entrée : 75 ohms asymétrique Fréquence d'échantillonnage HD-SDI : Y/Cb/Cr 74,25 MHz/37,125 MHz/37,125 MHz SD-SDI : Y/Cb/Cr:13,5 MHz/6,75 MHz/6,75 MHz Quantification HD-SDI : 10 bits/échantillon SD-SDI : 10 bits/échantillon
------------	--

Sortie

Sortie en option	Sub-D 9 broches (x1)
------------------	----------------------

Informations générales

Tension	+5 VCC (fournie par l'unité principale)
Consommation électrique	Env. 1,8 W
Température de fonctionnement	De 32°F à 95°F (recommandé : 68°F à 86°F) De 0 °C à 35°C (recommandé : 20°C)

	à 30°C)
Humidité de fonctionnement	De 0 à 90 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	De -4 °F à +140 °F De -20 °C à +60 °C
Humidité de stockage/transport	De 0 % à 90 %
Pression de fonctionnement/stockage/transport	De 700 hPa à 1 060 hPa
Dimensions (L x H x P) *[1]	47 x 75 x 36 mm
Poids du corps	Env. 120 g
Accessoires fournis	Mode d'emploi (1)

Remarques

Remarque	*[1] Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives. [*1] L'entrée DisplayPort est disponible à partir de la version v.1.1.
----------	---

Related products



LMD- 1530W

Moniteur vidéo LCD
professionnel
d'entrée de gamme
15 pouces



LMD- 1510W

Moniteur LCD 15,6
pouces d'entrée de
gamme



LMD- 2110W

Moniteur vidéo LCD
professionnel
d'entrée de gamme
21,5 pouces



LMD- 2110MD

Moniteur médical LCD
Full HD 2D
21,5 pouces

Gallery

