

BRBK-SF1

Carte optique multiplexe HD pour caméras robotisées BRC-H900P et BRC-Z330



Présentation

Permet la transmission de signaux HD dans un rayon de 2 000 mètres grâce au récepteur fibre optique HD BRU-SF10

La carte d'interface BRBK-SF1 est conçue pour être utilisée avec les caméras Full HD robotisées BRC-H900P et BRC-Z330. En utilisant cette carte en association avec des sections de câble à fibre optique monomode CCFC-S200 200 m et un récepteur fibre optique HD BRU-SF10, vous bénéficiez d'une portée allant jusqu'à 2 000 mètres pour transmettre des images capturées par une caméra, des signaux de synchronisation vidéo externes et des signaux de commande via un câble unique.

Produits associés



BRU-SF10

Récepteur fibre optique HD / SD pour caméras BRC-H900 et BRC-Z330



BRC-Z330

Caméra robotisée SD/HD dotée d'un capteur CMOS 1/3"

Galerie

