

## BRC-H700

"Caméra robotisée HD « tout en un » dotée de trois capteurs CCD à transfert d'interligne 1/3"



### Présentation

**Excellente qualité d'image**  
**Souplesse d'installation : fixation au plafond ou sur surface plane**  
**Télécommande conviviale et ergonomique**

### Fonctions

**Télécommande RS-232C/RS-422 (protocole VISCA)**  
**De nombreuses sorties vidéo**  
**Seize pré-réglages**  
Jusqu'à seize pré-réglages par caméra pour des paramètres tels que Pan/Tilt/Zoom et la mise au point  
**Télécommande IR multifonctions**  
**Récepteur fibre optique (BRU-H700)**


### Produits associés



#### **NXL-IP55**

Unité de production en direct IP

### Galerie



modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.